

SKINTOP® SD-M

SKINTOP® SD-M, insertos de selagem múltipla, evitam a entrada de poeira e sujeira na carcaça, como proteção de pontos de conexão não usados



Tempo de montagem



Excelente alívio de tensão

Vantagens

Impede que a poeira e a sujeira penetrem dentro da carcaça

Âmbitos de aplicação

This dust protector can be placed under the cap nut of the cable gland

Preparação para a montagem

Proteção de pontos de conexão não usados

Observação

Fácil de manusear, sem desmontagem - basta empurrar o cabo

A entrega será feita na maior quantidade por embalagem possível produto a granel, a quantidade mínima para pedido é uma embalagem

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000032

Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado

Cor de fornecimento:

Preto

Material:

Espuma de PE

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Última atualização (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16



SKINTOP® SD-M

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	PL_DYN_DURCHMESSER	Altura (mm)	Peça/emb.
SKINTOP® SD-M				
54113100	SD-M 12	11.5	2.0	100
54113110	SD-M 16	15.0	2.0	100
54113120	SD-M 20	20.0	2.0	100
54113130	SD-M 25	25.0	2.0	50
54113140	SD-M 32	30.0	2.0	50
54113150	SD-M 40	40.0	2.0	25
54113160	SD-M 50	49.0	2.0	25
54113170	SD-M 63	58.0	2.0	25

Última atualização (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16