

SKINDICHT® E-M

SKINDICHT® E-M, incised sealing rings, one seal for several clamping ranges, rings can be individually adapted to various cable diameters



Vantagens

Um vedante para diversas escalas de aperto
The various incisions can be easily taken out with a knife.

Âmbitos de aplicação

Anel de selagem com chanfro para prensa-cabos SKINDICHT®

Observação

A entrega será feita na maior quantidade por embalagem possível produto a granel, a quantidade mínima para pedido é uma embalagem

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 Descrição de classe ETIM 5.0: Anel de vedação
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001181 Descrição da classe ETIM 6.0: Anel de vedação
Cor de fornecimento:	Preto
Material:	CR
Faixa de temperatura:	-20°C até +80°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



SKINDICHT® E-M

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Ø externo x furos mm	Espessura mm	Peça/emb.
SKINDICHT® E-M				
52100620	E-M 12	10.0 x 5	5.0	250
52100621	E-M 16	13.8 x 3/6/9	5.5	250
52100622	E-M 20	17.6 x 4/7/10/13	6.0	250
52100623	E-M 25	22.6 x 8,5/11,5/14,5/17,5	7.5	100
52100624	E-M 32	29.6 x 16/19/22/25	9.5	100
52100625	E-M 40	37.6 x 23/26/29/32	12.0	50
52100626	E-M 50	47.6 x 30/33/36/39	12.0	50
52100627	E-M 63	60.6 x 36/39/42/45	14.0	50

Última atualização (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16