

SKINDICHT® DTN

SKINDICHT® DTN, duct, can be used as multiple-duct sleeve, with strain relief, for cables from 4-32mm cable diameter



Excelente alívio de tensão

Vantagens

Podem ser usados como luva para múltiplos dutos
Protetor da fiação

Âmbitos de aplicação

Ilhós para cabos com diâmetros entre 4 e 32 mm.

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000879 Descrição de classe ETIM 5.0: Alimentador através de bocal
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000879 Descrição da classe ETIM 6.0: Ilhó
Cor de fornecimento:	Preto
Material:	CR
Faixa de temperatura:	-30°C até +100°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SKINDICHT® DTN

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Ø F mm	Espessura da chapa mm	Furo na carcaça Ø mm	Ø interno da luva mm	Peça/emb.
SKINDICHT® DTN						
52105020	DTN 1	4.0 - 9.0	2.5	16	9	50
52105030	DTN 2	7.0 - 12.0	2.5	19	12	50
52105040	DTN 3	12.0 - 17.5	2.5	25	18	50
52105050	DTN 4	18.0 - 23.0	2.5	32	25	25
52105060	DTN 5	25.0 - 29.0	3.0	38	32	25

Última atualização (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16