

## SKINDICHT® D-M

SKINDICHT® D-M, nickel-plated brass compression screws with thread in accordance with EN 62444



### Âmbitos de aplicação

SKINDICHT® D-M compression screws with thread in accordance with EN 62444.

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000814

Descrição de classe ETIM 5.0: Bucha roscada

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000814

Descrição da classe ETIM 6.0: Parafuso de compressão

Material:

Latão, niquelado

Faixa de temperatura:

-60°C até +200°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



SKINDICHT® D-M

| Código do Produto | Descrição do Produto / Tamanho | SW wrench size mm | Peça/emb. |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|
| SKINDICHT® D-M    |                                |                   |           |
| 52100600          | M 12 x 1,5                     | 12                | 100       |
| 52100601          | M 16 x 1,5                     | 16                | 100       |
| 52100602          | M 20 x 1,5                     | 20                | 100       |
| 52100603          | M 25 x 1,5                     | 25                | 50        |
| 52100604          | M 32 x 1,5                     | 32                | 25        |
| 52100605          | M 40 x 1,5                     | 40                | 25        |
| 52100606          | M 50 x 1,5                     | 50                | 10        |
| 52100607          | M 63 x 1,5                     | 65                | 10        |