SKINDICHT® U-M

SKINDICHT® U-M/U-PG, arruelas de aço, galvanizadas, entre parafuso de compressão e adaptador



Âmbitos de aplicação
Para uso entre o parafuso de compressão e o encaixe.

Observação
A entrega será feita na maior quantidade por embalagem possível produto a granel, a quantidade mínima para pedido é uma embalagem

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000098 Descrição de classe ETIM 5.0: Arruela
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000098 Descrição da classe ETIM 6.0: Arruela
Material:	Aço, galvanizado
Faixa de temperatura:	-60 °C até +200 °C

Observação
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® U-M

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Ø externo x Ø interno mm	Peça/emb.
SKINDICHT® U-M			
52100610	U-M 12	10.0 x 7.0	300
52100611	U-M 16	14.0 x 11.0	300
52100612	U-M 20	18.0 x 15.0	300
52100613	U-M 25	23.0 x 19.0	200
52100614	U-M 32	30.0 x 26.0	200
52100615	U-M 40	38.0 x 34.0	100
52100616	U-M 50	48.0 x 43.0	100
52100617	U-M 63	61.0 x 52.0	100

Última atualização (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16