


SKINDICHT® GMK

SKINDICHT® GMK, contraporcas de poliestireno com rosca de conexão PG, para fixar prensa-cabos em perfurações sem rosca



Vantagens

A superfície de apoio para a chave de bocas previne riscos na carcaça

Âmbitos de aplicação

Para travar os prensa-cabos SKINDICHT® nas perfurações sem rosca.

Projeto do produto

Rosca de conexão PG

Observação

Para torques de aperto superiores e esforços mecânicos sugerimos as contraporcas GMP-GL SKINTOP®

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

Descrição de classe ETIM 5.0: Contra porca para prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000940

Descrição da classe ETIM 6.0: Contraporca para prensa-cabos

Cor de fornecimento:

RAL 7035 cinza claro

Material:

Poliestireno

Faixa de temperatura:

-20 °C até +70 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



SKINDICHT® GMK

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Altura (mm)	SW wrench size mm	Peça/emb.
SKINDICHT® GMK				
52000110	PG 7	5.0	19	100
52000120	PG 9	5.0	22	100
52000130	PG 11	5.0	24	100
52000140	PG 13,5	6.0	27	100
52000150	PG 16	6.0	30	100
52000160	PG 21	7.0	36	50
52000170	PG 29	7.0	46	50
52000180	PG 36	8.0	60	25
52000190	PG 42	8.0	65	25
52000200	PG 48	8.0	70	25