









SKINDICHT® BL FKM

SKINDICHT® BL, brass blind plug with FKM o-ring and PG thread, assembly with screwdriver



-  Engenharia de máquinas e instalações
-  Boa resistência química
-  Resistência mecânica
-  Resistente a óleo
-  Necessidade de espaço
-  Robusto
-  Resistente a temperatura
-  A prova d'água

Características do produto

Montagem com chave de fenda

Projeto do produto

Rosca de conexão PG

Dados técnicos

Última atualização (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® BL FKM

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000032 Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Material:	Body: nickel-plated brass O-Ring: FKM
Tipo de proteção:	IP 66 IP 68 - 10 bar
Faixa de temperatura:	-20°C até +200°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



SKINDICHT® BL FKM

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Thread length D mm	Peça/emb.
52003398	PG 7	5	50
52003399	PG 9	6	50
52003401	PG 11	6	50
52003402	PG 13,5	6,5	50
52003403	PG 16	6,5	50
52003404	PG 21	7	25
52003405	PG 29	8	25
52003406	PG 36	9	25
52003407	PG 42	10	5
52003408	PG 48	10	5

Última atualização (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16