

SKINTOP® FIBER

SKINTOP® FIBER, cable gland for fiber optic cables, strain relief and sealing

Info

Enables a good fixation and sealing without impairing the transmission performance



Tempo de montagem

Vantagens

- Special sealing insert with 12 x 0-3mm clamping range
- Easy assembly and disassembly thanks to the insertion aid
- Smooth clamping of sensitive fibre optic cables due to the soft EPDM material
- The slotted holes allow the insertion of pre-assembled fiber optical cables

Âmbitos de aplicação

- Assembly of fiber optic cables
- Broadband expansion
- Aplicações de FTTx
- Aplicações Indústria 4.0
- Adequado para uso interno e externo

Projeto do produto

- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Observação

To achieve a high degree of protection, unoccupied holes can be closed with a SKINTOP DIX-DV plug

Escopo de fornecimento

Counter nut SKINTOP® GMP-GL-M included

Última atualização (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® FIBER

Dados técnicos

Atenção:	Torque de aperto, ver manual de montagem
Cor de fornecimento:	RAL 7035 cinza claro
Material:	Body: Polyamide Seal: EPDM (uv- and ozone-resistant)
Tipo de proteção:	IP 66 (at maximum use of all boreholes)
Faixa de temperatura:	-20°C até +100°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



SKINTOP® FIBER

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Ø F mm	SW wrench size mm	Comprimento total C mm	Thread length D mm	Peça/emb.
54113180	M 32 x 1,5	0 - 3	36	47.0	10	10

Última atualização (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® FIBER

