

SKINTOP® CLICK-R

SKINTOP® CLICK-R, plastic cable gland with time-saving CLICK system, simple, free assembly, with reducing seal insert

Info

O mais inovador sistema de inserção do cabo do mercado para uma montagem muito rápida e altamente flexível. Basta engatar o cabo, rodar à esquerda e à direita e pronto. Resultado: fixo, centralizado, alívio da tensão e proteção de classe máxima em alguns segundos



Tempo de montagem



Resistente a temperatura



Resistente a UV



Variedade de certificações de aprovação

Vantagens

Menos peças, dispensa o uso de contraporcas
Economia de tempo de até 70% devido ao inovador sistema de engate
Montagem simples e livre em qualquer posição
Proteção contra vibrações
Dispensa a utilização de roscas

Âmbitos de aplicação

With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

Referências às normas / Aprovações

Nº arquivo UL E79903

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® CLICK-R

Escopo de fornecimento

Incluso: Ferramenta de desmontagem

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Cor de fornecimento:	RAL 7001 cinza prateado RAL 7035 cinza claro RAL 9005 preto/resistente a raios UV
Material:	Corpo: poliamida especial Vedação: elastômero especial
Tipo de proteção:	IP 68 - 4 bar (M12) IP 68 - 5 bar (M16 - M25) IP 68 - 1 bar (M32)
Faixa de temperatura:	Dinâmico: -20°C até +100°C Estático: -40 °C a +100°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SKINTOP® CLICK-R

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Ø F mm	M (orifício mm)	Tam.chave1/2 mm	Comprimento total C mm	Thread length D mm	S (espessura do painel em mm)	Peça/emb.
CLICK-R cinza claro SKINTOP®								
53112925	CLICK-R 12	3.5 - 5.0	12,3 (-0,2)	15.0 / 18.0	40.0	8	1.0 - 4.0	50
53112689	CLICK-R 16	4.0 - 7.0	16,3 (-0,2)	19.0 / 22.0	42.0	8	1.0 - 4.0	50
53112690	CLICK-R 20	5.0 - 10.0	20,3 (-0,2)	25.0 / 27.0	45.0	8	1.0 - 4.0	25
53112691	CLICK-R 25	6.0 - 13.0	25,3 (-0,2)	30.0 / 32.0	48.0	8	1.0 - 4.0	25
53112926	CLICK-R 32	7.0 - 15.0	32,3 (-0,2)	36.0 / 40.0	56.0	8	1.0 - 4.0	25
CLICK-R cinza prateado SKINTOP®								
53112927	CLICK-R 12	3.5 - 5.0	12,3 (-0,2)	15.0 / 18.0	40.0	8	1.0 - 4.0	50
53112879	CLICK-R 16	4.0 - 7.0	16,3 (-0,2)	19.0 / 22.0	42.0	8	1.0 - 4.0	50
53112880	CLICK-R 20	5.0 - 10.0	20,3 (-0,2)	25.0 / 27.0	45.0	8	1.0 - 4.0	25
53112881	CLICK-R 25	6.0 - 13.0	25,3 (-0,2)	30.0 / 32.0	48.0	8	1.0 - 4.0	25
53112928	CLICK-R 32	7.0 - 15.0	32,3 (-0,2)	36.0 / 40.0	56.0	8	1.0 - 4.0	25
CLICK-R preto SKINTOP®								
53112929	CLICK-R 12	3.5 - 5.0	12,3 (-0,2)	15.0 / 18.0	40.0	8	1.0 - 4.0	50
53112885	CLICK-R 16	4.0 - 7.0	16,3 (-0,2)	19.0 / 22.0	42.0	8	1.0 - 4.0	50
53112886	CLICK-R 20	5.0 - 10.0	20,3 (-0,2)	25.0 / 27.0	45.0	8	1.0 - 4.0	25
53112887	CLICK-R 25	6.0 - 13.0	25,3 (-0,2)	30.0 / 32.0	48.0	8	1.0 - 4.0	25
53112931	CLICK-R 32	7.0 - 15.0	32,3 (-0,2)	36.0 / 40.0	56.0	8	1.0 - 4.0	25

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® CLICK-R