SKINTOP® CLICK

SKINTOP® CLICK, prensa-cabos de plástico com sistema CLICK economizador de tempo, simples, montagem livre e proteção contra vibrações, sem necessidade de rosca

Info

O mais inovador sistema de inserção do cabo do mercado para uma montagem muito rápida e altamente flexível. Basta engatar o cabo, rodar à esquerda e à direita e pronto. Resultado: fixo, centralizado, alívio da tensão e proteção de classe máxima em alguns segundos
In practical box available in the web catalogue

- Boa resistência química
- Escala de aperto mais ampla
- Tempo de montagem
- Resistente a temperatura
- Resistente a UV
- Variedade de certificações de aprovação

Vantagens

Menos peças, dispensa o uso de contraporcas
Economia de tempo de até 70% devido ao inovador sistema de engate
Montagem simples e livre em qualquer posição
Proteção contra vibrações
Dispensa a utilização de roscas

Última atualização (06.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® CLICK

Âmbitos de aplicação
Indústria de automação
Aplicações solares
Fabricação de Cabine de controle
Tecnologia eletrônica, de medição e regulagem
Tecnologia de ar condicionado

Norm references / Approvals
Nº arquivo UL E79903

Escopo de fornecimento
Incluso: Ferramenta de desmontagem

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Cor de fornecimento:	RAL 7001 cinza prateado RAL 7035 cinza claro RAL 9005 preto/resistente a raios UV
Material:	Corpo: poliamida especial Vedação: elastômero especial
Tipo de proteção:	IP 68 - 4 bar (M12) IP 68 - 5 bar (M16 - M25) IP 68 - 1 bar (M32)
Faixa de temperatura:	Dinâmico: -20 °C até +100 °C Estático: -40 °C a +100 °C

Observação
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Última atualização (06.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® CLICK

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Ø F mm	M (orifício mm)	Tam.chave1/2 mm	Comprimento total C mm	Thread length D mm	S (espessura do painel em mm)	Peça/emb.
CLICK cinza claro SKINTOP®								
53112692	CLICK 12	4.5 - 7.0	12,3 (-0,2)	15.0 / 18.0	40.0	8	1.0 - 4.0	50
53112686	CLICK 16	5.0 - 9.0	16,3 (-0,2)	19.0 / 22.0	42.0	8	1.0 - 4.0	50
53112687	CLICK 20	7.0 - 13.0	20,3 (-0,2)	25.0 / 27.0	45.0	8	1.0 - 4.0	25
53112688	CLICK 25	9.0 - 17.0	25,3 (-0,2)	30.0 / 32.0	48.0	8	1.0 - 4.0	25
53112694	CLICK 32	11.0 - 20.0	32,3 (-0,2)	36.0 / 40.0	56.0	8	1.0 - 4.0	25
CLICK cinza prateado SKINTOP®								
53112921	CLICK 12	4.5 - 7.0	12,3 (-0,2)	15.0 / 18.0	40.0	8	1.0 - 4.0	50
53112876	CLICK 16	5.0 - 9.0	16,3 (-0,2)	19.0 / 22.0	42.0	8	1.0 - 4.0	50
53112877	CLICK 20	7.0 - 13.0	20,3 (-0,2)	25.0 / 27.0	45.0	8	1.0 - 4.0	25
53112878	CLICK 25	9.0 - 17.0	25,3 (-0,2)	30.0 / 32.0	48.0	8	1.0 - 4.0	25
53112922	CLICK 32	11.0 - 20.0	32,3 (-0,2)	36.0 / 40.0	56.0	8	1.0 - 4.0	25
CLICK preto SKINTOP®								
53112923	CLICK 12	4.5 - 7.0	12,3 (-0,2)	15.0 / 18.0	40.0	8	1.0 - 4.0	50
53112882	CLICK 16	5.0 - 9.0	16,3 (-0,2)	19.0 / 22.0	42.0	8	1.0 - 4.0	50
53112883	CLICK 20	7.0 - 13.0	20,3 (-0,2)	25.0 / 27.0	45.0	8	1.0 - 4.0	25
53112884	CLICK 25	9.0 - 17.0	25,3 (-0,2)	30.0 / 32.0	48.0	8	1.0 - 4.0	25
53112924	CLICK 32	11.0 - 20.0	32,3 (-0,2)	36.0 / 40.0	56.0	8	1.0 - 4.0	25

Última atualização (06.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® CLICK



Última atualização (06.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.