








SKINTOP® STR-M

SKINTOP® STR-M, increased oil-resistant plastic cable gland with permanent vibration protection and reducing seal insert

Info

Com autorização IP69! Segurança de funcionamento comprovada também durante o exigente processo de limpeza de máquinas e equipamentos com aparelhos de limpeza a alta pressão e água quente!



-  Escala de aperto mais ampla
-  Proteção máxima contra vibrações
-  Resistência mecânica
-  Tempo de montagem
-  Excelente alívio de tensão
-  Resistente a temperatura
-  Variedade de certificações de aprovação

Vantagens

Maior resistência ao óleo para máxima segurança de funcionamento
Proteção permanente contra vibração
Escala de aperto amplas e variáveis
Excelente protetor da fiação
Diversidade de acessórios (p. ex. Anéis de vedação múltiplos)

Última atualização (20.06.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® STR-M

Âmbitos de aplicação

With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

Referências às normas / Aprovações

Nº arquivo UL E79903

GGVS: TÜ.EGG.020-95

Projeto do produto

Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423

Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Observação

As versões SKINTOP® ST(R) M ISO possuem rosca de conexão mais longa

As versões SKINTOP® ST(R) M ISO com rosca de conexão longa, ver tabela, não possuem aprovação DNV

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção:	Para dimensões de montagem e torques de aperto ver apêndice T21 Size M 40 x 1,5 up tp M 63 x 1,5 with O-ring
Cor de fornecimento:	RAL 7001 cinza prateado RAL 7035 cinza claro RAL 9005 preto/resistente a raios UV
Material:	Corpo: poliamida Vedação: CR
Ensaios:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Tipo de proteção:	IP 66 IP 68 - 5 bar IP 69 NEMA Type 1, 12
Faixa de temperatura:	Estático: -40 °C a +100°C Dinâmico: -20°C até +100°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SKINTOP® STR-M

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Ø F mm	SW wrench size mm	Comprimento total C mm	Thread length D mm	Peça/emb.
STR-M cinza prateado SKINTOP®						
53111100	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8	100
53111110	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34.0	8	100
53111120	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9	100
53111130	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10	50
53111140	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10	25
53111150	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10	10
53111160	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12	5
53111170	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12	5
STR-M preto SKINTOP®						
53111300	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8	100
53111310	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34.0	8	100
53111320	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9	100
53111330	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10	50
53111340	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10	25
53111350	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10	10
53111360	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12	5
53111370	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12	5
STR-M cinza claro SKINTOP®						
53111500	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8	100
53111510	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34.0	8	100
53111520	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9	100
53111530	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10	50
53111540	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10	25
53111550	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10	10
53111560	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12	5
53111570	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12	5
STR M ISO cinza prateado (com rosca de conexão métrica longa) SKINTOP®						
53017110	M 16 x 1,5 ISO	2 - 6	19	40.0	12	100
53017130	M 20 x 1,5 ISO	4 - 9	24	45.0	13	100
53017140	M 25 x 1,5 ISO	6 - 12	27	47.0	13	50
STR M ISO preto (com rosca de conexão métrica longa) SKINTOP®						
53017310	M 16 x 1,5 ISO	2 - 6	19	40.0	12	100
53017330	M 20 x 1,5 ISO	4 - 9	24	45.0	13	100

Última atualização (20.06.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16



SKINTOP® STR-M

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Ø F mm	SW wrench size mm	Comprimento total C mm	Thread length D mm	Peça/emb.
53017340	M 25 x 1,5 ISO	6 - 12	27	47.0	13	50

Última atualização (20.06.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® STR-M

