

SKINMATIC® MH Set

SKINMATIC® MH Set, metric mounting tools with shaped contact surface for SKINTOP® gland sizes up to M110x2

Info

Assembly tool for SKINTOP® gland sizes up to M110 x 2



Vantagens

montagem rápida, segura e sem danos

Superfície de contato desenvolvida para impedir que a ferramenta escape

Âmbitos de aplicação

Chave especial para os tipos métricos SKINTOP® de latão

Características do produto

Conjunto de montagem constituído por ferramenta de aço cromado

O conjunto SKINMATIC® MH consiste em 3 chaves especiais:

OK 16/20 mm (M12/M16)

OK 24/29 mm (M20/M25)

OK 36/45 mm (M32/M40)

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ID da classe ETIM 5.0: EC002130

Descrição da classe ETIM 5.0: Chave inglesa

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC002130

Descrição da classe ETIM 6.0: Chave inglesa

Observação

Não está sujeito à diretiva RoHS

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SKINMATIC® MH Set

Código do Produto	Tamanhos da chave (SW) mm	Tamanhos dos prensa-cabos em latão	Comprimento total em mm
SKINMATIC® MH-Set			
61791273	16/20, 24/29, 36/45	M 12, M 16, M 20, M 32, M 40	200 / 220 / 250
Chave de bocas MH SKINMATIC®			
61791267	54	M 50	-
61791268	67	M 63	-
61791269	75	M 63 plus	-
61791286	95	M 75	-
61791287	115	M 90	-
61791288	135	M 110	-

Última atualização (25.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16