

SKINMATIC® RZ

SKINMATIC® RZ, universal mounting tool, adjustable for all wrench sizes ranging from 14-33mm, assembling after the cables are already inserted



Tempo de montagem



Necessidade de espaço

Vantagens

Ajustável para todos os tamanhos de chave entre 14 e 33 mm

Montagem mesmo com o cabo já introduzido

Cabo plástico ergonômico

Âmbitos de aplicação

For quick allocation of cable and conduit glands

Características do produto

Ferramenta em aço cromado

Com duas escalas de aperto extensíveis (posições de bloqueio)

Abertura pequena (14 - 22 mm): M12 até M16, PG7 até PG11, NPT 3/8"

Abertura grande (24 - 33 mm): M20 até M25, PG13,5 até PG21, NPT 1/2" até 3/4"

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ID da classe ETIM 5.0: EC002498

Descrição da classe ETIM 5.0: Acessório para tecnologia de comutação de baixa tensão

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC002498

Descrição da classe ETIM 6.0: Acessório para tecnologia de comutação de baixa tensão

Observação

Não está sujeito à diretiva RoHS

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Última atualização (24.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16



SKINMATIC® RZ

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Tamanhos da chave (SW) mm	Comprimento total C mm	Peça/emb.
SKINMATIC® RZ				
61791260	SKINMATIC® RZ	14 - 33	250.0	1