


SKINDICHT® SVF

SKINDICHT® SVF, PG flat cable gland with automatically fitting lateral sealing lips and high mechanical stability



Escala de aperto mais ampla



Tempo de montagem



Excelente alívio de tensão



Robusto



Segurança

Vantagens

Alta capacidade de carga mecânica

A vedação lateral se ajusta automaticamente em torno de cabos de várias dimensões

Excelente protetor da fiação

A grande abertura livre permite o aperto de até dois cabos chatos

Âmbitos de aplicação

Para inserção de cabos planos

Meio de transporte

Bombas

Construção de elevadores

Fabricação de Cabine de controle

Projeto do produto

Rosca de conexão PG

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SVF

Observação

Para cabos ou fios chatos apropriados, ver ÖLFLEX® LIFT F para uso interno ou ÖLFLEX® CRANE F para uso externo
Contra porca a ser usada SM SKINDICHT®

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção:	Dimensões de montagem ver Apêndice T21
Sob pedido:	Disponível com rosca de conexão longa
Material:	Corpo: latão niquelado Insero de vedação especial: CR
Tipo de proteção:	IP 54
Faixa de temperatura:	-20°C até +100°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SKINDICHT® SVF**

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Largura mín./máx. do cabo plano	Espessura mín./máx. do cabo em mm	Tam.chave1/2 mm	Comprimento total C mm	Thread length D mm	Peça/emb.
SKINDICHT® SVF							
52005480	PG 16	-- 16.0	-- 5.0	24.0 / 22.0	27.5	6,5	25
52005490	PG 21	9.0 / 21.0	3.0 - 8.0	30.0 / 28.0	30.0	7	25
52005500	PG 29	14.0 / 30.0	4.0 - 11.5	40.0 / 37.0	31.5	8	10
52005510	PG36	24.0 / 40.0	4.0 - 11.5	50.0 / 47.0	36.0	9	10
52005520	PG 42	29.0 / 45.0	5.0 - 12.0	57.0 / 54.0	40.0	10	5
52005530	PG 48	34.0 / 50.0	5.0 - 12.0	64.0 / 60.0	41.5	10	5

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16