


## SKINDICHT® SHV FKM

SKINDICHT® SHV FKM, prensa-cabos de vedação especial PG para temperaturas elevadas, resistente contra óleo, ácidos e produtos químicos



Excelente alívio de tensão



Robusto



Resistente a temperatura

### Vantagens

Para temperaturas elevadas  
Resistente a óleos, solventes, ácidos e produtos químicos  
À prova de água pressurizada  
Elevada proteção da fiação  
Robusto

### Âmbitos de aplicação

Prensa-cabos à prova de água pressurizada e resistente a altas temperaturas, com elemento de vedação cônico especial de FKM  
Fábrica de tijolos  
Estações de tratamento de esgoto  
Lava-rápido

### Observação

Example order designation:  
SHV-FKM 13.5 / 9 / 11  
13.5 = PG thread of compression screw  
9 = PG connection thread  
11 = clear opening of sealing cone

### Dados técnicos

Última atualização (24.02.2024)  
©2024 Lapp Group - all rights reserved.  
Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>  
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.  
PN 0456 / 02\_03.16

## SKINDICHT® SHV FKM

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificação ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado |
| Classificação ETIM 6: | ID da classe ETIM 6.0: EC000441<br>Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos      |
| Atenção:              | Dimensões de montagem<br>ver Apêndice T21                                          |
| Material:             | Corpo: latão niquelado<br>Cone de vedação: FKM<br>O-Ring: FKM                      |
| Tipo de proteção:     | IP 68 - 10 bar                                                                     |
| Faixa de temperatura: | -20°C to +200°C                                                                    |

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SKINDICHT® SHV FKM**

| Código do Produto  | Descrição do Produto / Tamanho | Ø F mm      | SW wrench size mm | Comprimento total C mm | Thread length D mm | Peça/emb. |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|------------------------|--------------------|-----------|
| SKINDICHT® SHV FKM |                                |             |                   |                        |                    |           |
| 52024934           | SHV-FKM 7/7/5                  | 3,8 - 4,8   | 14                | 26.0                   | 5                  | 50        |
| 54000015           | SHV-FKM 9/9/6                  | 4,8 - 5,8   | 17                | 28.5                   | 6                  | 50        |
| 52024935           | SHV-FKM 9/9/7                  | 5,8 - 6,8   | 17                | 28.5                   | 6                  | 50        |
| 52024936           | SHV-FKM 11/11/7                | 5,8 - 6,8   | 20                | 31.0                   | 6                  | 25        |
| 52024937           | SHV-FKM 11/11/9                | 6,8 - 8,8   | 20                | 31.0                   | 6                  | 25        |
| 52024970           | SHV-FKM 13,5/9/11              | 8,5 - 10,8  | 22                | 33.0                   | 6,5                | 25        |
| 52024968           | SHV-FKM 13,5/11/9              | 6,8 - 8,8   | 22                | 33.0                   | 6,5                | 25        |
| 52024969           | SHV-FKM 13,5/11/11             | 8,5 - 10,8  | 22                | 33.0                   | 6,5                | 25        |
| 52024961           | SHV-FKM 13,5/13,5/9            | 6,8 - 8,8   | 22                | 33.0                   | 6,5                | 25        |
| 52024962           | SHV-FKM 13,5/13,5/11           | 8,5 - 10,8  | 22                | 33.0                   | 6,5                | 25        |
| 52024971           | SHV-FKM 16/11/13               | 10,8 - 12,8 | 24                | 35.0                   | 6,5                | 25        |
| 52024973           | SHV-FKM 16/13,5/13             | 10,8 - 12,8 | 24                | 35.0                   | 6,5                | 25        |
| 52024964           | SHV-FKM 16/16/13               | 10,8 - 12,8 | 24                | 35.0                   | 6,5                | 25        |
| 52024965           | SHV-FKM 16/16/15               | 13,8 - 14,8 | 24                | 35.0                   | 6,5                | 25        |
| 52024966           | SHV-FKM 21/21/18               | 15,8 - 17,8 | 30                | 38.0                   | 7                  | 25        |
| 52024967           | SHV-FKM 21/21/20               | 17,5 - 19,8 | 30                | 38.0                   | 7                  | 25        |
| 52024974           | SHV-FKM 29/29/22               | 19,5 - 21,8 | 40                | 44.5                   | 8                  | 10        |