

SKINTOP® SDV-M ATEX

Proteção contra poeira SKINTOP® SDV-M ATEX



Tempo de montagem



Segurança

Vantagens

Selagem permanente e segura em áreas com perigo de explosão
Fácil montagem
Elevado grau de proteção

Âmbitos de aplicação

SKINTOP® SDV-M is used together with SKINTOP® MS-M ATEX, MS-M ATEX BRUSH or SKINTOP® K-M ATEX plus (blue)
Aparelho do grupo II / Categoria 2G+1D

Observação

Fora as áreas com perigo de explosão, também para uso com SKINTOP® ST-M e SKINTOP® MS-M

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000032

Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado

Atenção:

Para dimensões de montagem e torques de aperto ver o folheto explicativo

Material:

CR

Tipo de proteção:

IP 68 - 10 bar

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® SDV-M ATEX

Faixa de temperatura:

-30 °C até +70 °C
temporariamente até +90 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



SKINTOP® SDV-M ATEX

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Altura da cabeça em mm SKINTOP®	Peça/emb.
SKINTOP® SDV-M ATEX			
54113002	M 12 ATEX	3.0	50
54113012	M 16 ATEX	3.0	50
54113022	M 20 ATEX	3.5	50
54113032	M 25 ATEX	3.5	50
54113042	M 32 ATEX	4.0	25
54113052	M 40 ATEX	4.0	25
54113062	M 50 ATEX	4.5	10
54113072	M 63 ATEX	4.5	5