

## SKINTOP® SDVR-M ATEX

Proteção contra poeira SKINTOP® SDV-M ATEX



Tempo de montagem



Segurança

### Vantagens

Selagem permanente e segura em áreas com perigo de explosão  
Fácil montagem  
Elevado grau de proteção

### Âmbitos de aplicação

SKINTOP® SDVR-M is used together with SKINTOP® MSR-M ATEX or SKINTOP® KR-M ATEX plus (blue)  
Aparelho do grupo II / Categoria 2G+1D

### Observação

Fora as áreas com perigo de explosão, também para uso com SKINTOP® STR-M e SKINTOP® MSR-M

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000032

Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado

Atenção:

Para dimensões de montagem e torques de aperto ver o folheto explicativo

Material:

CR

Tipo de proteção:

IP 68 - 10 bar

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® SDVR-M ATEX

Faixa de temperatura:

-30°C até +70°C  
temporariamente até +90°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



## SKINTOP® SDVR-M ATEX

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Altura da cabeça em mm SKINTOP®	Emb.
SKINTOP® SDVR-M ATEX			
54113013	M 16 ATEX	4.0	50
54113023	M 20 ATEX	5.0	50
54113033	M 25 ATEX	5.0	50
54113043	M 32 ATEX	5.5	25

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16