

SKINTOP® MS-HF-M SC

SKINTOP® MS-HF-M SC, halogen-free brass cable gland with low-resistance screen contact and highly conductive, flexible EMC spring contact, easy to assemble

Info

Inserto do cabo para aplicações em ferrovias

Hazard Level: HL 3



Trilho



Retardante de chama



Livre de halogênio



Segurança



Interferência de sinais

Vantagens

Livre de halogênio e retardante de chama

Para cabos e fios com ou sem revestimento interno

Contato de proteção de baixa resistência, ótima proteção EMC

Mola de contato EMC flexível, de alta condutividade, permitindo uma instalação fácil de vários diâmetros de tela

Poucas etapas operacionais, facilidade na montagem

Âmbitos de aplicação

Metrôs e trens

Para o aterramento do entrançado blindado de cobre compatível com EMC

Construção de máquinas e instalações

Tecnologias de medição, controle e regulação

Última atualização (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-HF-M SC

Indústria de automação

Referências às normas / Aprovações

DIN EN 45545-2 (HL3)

DIN EN 45545-3 (E30)

Projeto do produto

Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423

Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Observação

Para carcaças pintadas, anodizadas ou com pintura eletrostática, você poderá requisitar nossa contraporca SKINDICHT® SM-PE-M com ligação equipotencial à terra para um melhor contato

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000441

Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção:

Para dimensões de montagem e torques de aperto ver apêndice T21

Material:

Corpo: Latão niquelado Inserto: Poliamida livre de halogênio de acordo com UL 94 V0 Vedação: Elastômero especial O-Ring: Elastômero especial

Tipo de proteção:

IP 68 - 5 bar

Faixa de temperatura:

Dynamic: -25°C up to +100°C

Estático: -40°C até +100°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos. Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



SKINTOP® MS-HF-M SC

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Ø F mm	Ø mínimo acima do entrançado em mm	SW wrench size mm	Comprimento total C mm	Thread length D mm	Peça/emb.
53112530	M 12 x 1,5	3,5 - 7	1	16	26.5	6,5	50
53112531	M 16 x 1,5	4,5 - 10	4	20	33.0	7	50
53112532	M 20 x 1,5	7 - 13	5	24	37.0	8	25
53112533	M 25 x 1,5	9 - 17	7,5	29	38.5	8	25
53112534	M 32 x 1,5	11 - 21	9	36	45.5	9	25
53112535	M 40 x 1,5	19 - 28	15	45	48.0	9	10
53112536	M 50 x 1,5	27 - 35	21	54	55.5	10	5

Última atualização (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-HF-M SC