


SKINDICHT® SVRX

SKINDICHT® SVRX, metric brass cable gland with EMV version for cable diameters up to 83mm



Boa resistência química



Resistência mecânica



Interferência de sinais

Vantagens

Versão EMC para cabos com seção transversal maior
SKINDICHT® SVRX 105x2 para seções transversais do cabo até 83 mm

Âmbitos de aplicação

Prensa-cabos de acordo com DIN 89280 com o colar redondo em latão, nu.
Construção de embarcações e navios
Offshore
Motores de grande potência
Sistemas de energia eólica

Observação

Contra porca EMC (com garra) SKINDICHT® SM-PE / SVRX M24-M56 para carcaças pintadas, anodizadas ou com pintura eletrostática sob pedido
Para outros prensa-cabos EMC, veja SKINTOP® MS-SC-M e MS-SC-M BRUSH, contraporcas adequadas SKINDICHT® SM-PE-M

Projeto do produto

Tipo "W" para cabos sem blindagem (figura 1)
Tipo "Z" para cabos com blindagem (figura 2)

SKINDICHT® SVRX

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Certificações:	DIN 89280
Material:	Corpo: latão não tratado Vedante: EPDM
Tipo de proteção:	IP 56
Faixa de temperatura:	-20 °C até +80 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SKINDICHT® SVRX

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Tamanho PG	SW wrench size mm	Abertura livre F mm	Peça/emb.
SKINDICHT® SVRX - Versão W					
52006460	SVRX 5635	M 56 x 2	55	32.0 - 35.5	1
52006470	SVRX 5638	M 56 x 2	55	35.0 - 38.5	1
52006480	SVRX 5641	M 56 x 2	55	38.0 - 41.5	1
52006490	SVRX 7244	M 72 x 2	70	41.0 - 44.5	1
52006500	SVRX 7248	M 72 x 2	70	44.0 - 48.5	1
52006510	SVRX 7252	M 72 x 2	70	48.0 - 52.5	1
52006520	SVRX 7256	M 72 x 2	70	52.0 - 56.5	1
52006564	SVRX 8059	M 80 x 2	85	56.0 - 59.0	1
52006530	SVRX 8066	M 80 x 2	85	62.0 - 66.0	1
52006540	SVRX 10573	M 105 x 2	104	68.0 - 73.0	1
52006550	SVRX 10572	M 105 x 2	104	78.0 - 83.0	1
SKINDICHT® SVRX - Versão Z					
52006345	SVRX 2412	M 24 x 1,5	24	10.0 - 12.5	1
52006355	SVRX 2414	M 24 x 1,5	24	12.0 - 14.5	1
52006365	SVRX 2416	M 24 x 1,5	24	14.0 - 16.5	1
52006375	SVRX 2417	M 24 x 1,5	24	16.0 - 17.5	1
52006425	SVRX 3626	M 36 x 2	36	24.0 - 26.5	1
52006465	SVRX 5635	M 56 x 2	55	32.0 - 35.5	1
52006475	SVRX 5638	M 56 x 2	55	35.0 - 38.5	1
52006485	SVRX 5641	M 56 x 2	55	38.0 - 41.5	1
52006495	SVRX 7244	M 72 x 2	70	41.0 - 44.5	1
52006505	SVRX 7248	M 72 x 2	70	44.0 - 48.5	1
52006515	SVRX 7252	M 72 x 2	70	48.0 - 52.5	1
52006565	SVRX 8059	M 80 x 2	85	56.0 - 59.0	1
52006535	SVRX 8066	M 80 x 2	85	62.0 - 66.0	1
52006545	SVRX 10573	M 105 x 2	104	68.0 - 73.0	1
Contraporcass SKINDICHT® SM/SVRX					
52006321	SM 24	M24	30	-	1
52006401	SM 36	M36	41	-	1
52006461	SM 56	M56	65	-	1
52006491	SM 72	M72	85	-	1
52006531	SM 80	M80	90	-	1
52006541	SM 105	M105	120	-	1