


SKINTOP® HYGIENIC NPT







SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, prensa-cabos resistente de aço inoxidável com superfícies lisas para uso na zona de produto

Info

Ideal para áreas críticas de higiene - resistente, sem rebarbas, robusto e seguro

No gaps, voids or outer lying thread - so no risk of contamination of food machines, facilities or components



-  Alimento e Bebidas
-  Boa resistência química
-  Escala de aperto mais ampla
-  Resistência mecânica
-  Robusto
-  Resistente a temperatura

Vantagens

Design higiênico para perfeitos resultados de limpeza

As superfícies lisas e sem cantos evitar a acúmulo de fluidos e de formação de micro-organismos

Âmbitos de aplicação

Máquinas, sistemas e componentes de alimentos

Para uso em área de produção

Indústria farmacêutica

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® HYGIENIC NPT

Referências às normas / Aprovações

EHDG (TYPE EL Class I AUX) Projeto higiênico para maquinário e componentes
ECOLAB®

Padrão da indústria no campo da limpeza profissional e desinfecção

FDA 21 CFR 177.2600

Elemento especial de vedação para indústria de alimentos e bebidas na América do Norte

NSF/ANSI 169 Critérios de concepção de máquinas, dispositivos e componentes higiênicos

Projeto do produto

Material e formato permitem uma limpeza fácil e segura

Claramente diferenciado dos gêneros alimentícios devido a coloração azul do material de vedação

Um conjunto de fácil montagem pelo lado de fora

Rosca de conexão NPT de acordo com ASME B1.20.1 - 2013

Dados técnicos

| | |
|-----------------------|---|
| Material: | Corpo: Aço inoxidável - V4A (1.4404 / 316L) Inseto: Poliamida Vedação: FKM |
| Tipo de proteção: | IP 68 - 10 bar IP 69 NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12 |
| Faixa de temperatura: | -20°C até +100°C |

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SKINTOP® HYGIENIC NPT

| Código do Produto | Descrição do Produto / Tamanho | Ø F mm | Thread length D mm | SW wrench size mm | Comprimento total C mm | Peça/emb. |
|-------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| SKINTOP® HYGIENIC NPT | | | | | | |
| 54114100 | NPT 1/4" | 4 - 6 | 7,2 | 16 | 39.5 | 5 |
| 54114110 | NPT 3/8" | 6,5 - 9 | 7,8 | 20 | 42.5 | 5 |
| 54114120 | NPT 1/2" | 9 - 12 | 8,4 | 24 | 47.0 | 5 |
| 54114130 | NPT 3/4" | 11,5 - 15,5 | 8,8 | 29 | 50.0 | 5 |
| SKINTOP® HYGIENIC-R NPT | | | | | | |
| 54114200 | NPT 1/4" | 3 - 4,5 | 7,2 | 16 | 39.5 | 5 |
| 54114210 | NPT 3/8" | 4,5 - 7 | 7,8 | 20 | 42.5 | 5 |
| 54114220 | NPT 1/2" | 7 - 10 | 8,4 | 24 | 47.0 | 5 |
| 54114230 | NPT 3/4" | 9 - 12,5 | 8,4 | 29 | 50.0 | 5 |

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16