


## SKINTOP® INOX NPT

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, prensa-cabos de aço inoxidável resistente à corrosão com superfícies lisas, formato compacto, resistente à água do mar

### Info

Versão em aço inoxidável com design compacto para uso em área de respingona produção de alimentos



Alimento e Bebidas



Adequado para uso externo



Boa resistência química



Escala de aperto mais ampla



Livre de halogênio



Resistência mecânica



Resistente a temperatura

### Vantagens

Resistente à corrosão

Resistente à água do mar

Superfícies lisas - sem arestas

Design compacto

Escalas de aperto amplas e variáveis

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® INOX NPT

### Âmbitos de aplicação

Para aplicações onshore e offshore  
Indústria de engarrafamento e cervejarias  
Indústria alimentícia (zona livre de produtos, zona de respingos)

### Referências às normas / Aprovações

ECOLAB®  
Padrão da indústria no campo da limpeza profissional e desinfecção  
DIN EN 1672-2  
Diretriz para o projeto de máquinas  
DIN EN ISO 14159  
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery  
NSF/ANSI 169 Critérios de concepção de máquinas, dispositivos e componentes higiênicos

### Projeto do produto

Rosca de conexão NPT de acordo com ASME B1.20.1 - 2013

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Material:	Body: stainless steel V4A (1.4404 / 316L) Insert: polyamide Sealing: silicone O-Ring: silicone Livre de halogênio
Tipo de proteção:	IP 68 - 5 bar IP 69 NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Faixa de temperatura:	-40°C a +100°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SKINTOP® INOX NPT**

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Ø F mm	SW wrench size mm	Comprimento total C mm	Thread length D mm	Peça/emb.
SKINTOP® INOX NPT						
53806778	NPT 1/4"	4 - 7	16	37.8	15	5
53806779	NPT 3/8"	6 - 10	20	40.4	15	5
53806780	NPT 1/2"	7 - 13	24	42.5	15	5
53806781	NPT 3/4"	9 - 17	29	46.2	15	5
53806782	NPT 1"	11 - 21	36	50.6	15	5
53806783	NPT 1 1/4"	19 - 28	45	59.2	17	5
53806784	NPT 1 1/2"	27 - 35	54	63.2	17	5
SKINTOP® INOX-R NPT						
53806796	NPT 1/4"	3 - 5	16	37.8	15	5
53806797	NPT 3/8"	5 - 7	20	40.4	15	5
53806798	NPT 1/2"	6 - 10	24	42.5	15	5
53806799	NPT 3/4"	7 - 13	29	46.2	15	5
53806800	NPT 1"	8 - 15	36	50.6	15	5
53806801	NPT 1 1/4"	15 - 23	45	59.2	17	5
53806802	NPT 1 1/2"	22 - 29	54	63.2	17	5

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16