









SKINTOP® INOX SC NPT

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, prensa-cabos de aço inoxidável resistente à corrosão com superfícies lisas, formato compacto, resistente à água do mar

Info

Versão em aço inoxidável com design compacto
Ótima proteção IEC



-  Alimento e Bebidas
-  Adequado para uso externo
-  Boa resistência química
-  Escala de aperto mais ampla
-  Livre de halogênio
-  Resistência mecânica
-  Interferência de sinais
-  Resistente a temperatura

Vantagens

Superfícies lisas - sem arestas
Design compacto

Última atualização (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® INOX SC NPT

Escalas de aperto amplas e variáveis
Contato de proteção de baixa resistência, ótima proteção EMC
Mola de contato EMC flexível, de alta condutividade, permitindo uma instalação fácil de vários diâmetros de tela

Âmbitos de aplicação

Para o aterramento do entrançado blindado de cobre compatível com EMC
Indústria farmacêutica
Indústria alimentícia (zona livre de produtos, zona de respingos)
Para aplicações onshore e offshore
Indústria de engarrafamento e cervejarias

Referências às normas / Aprovações

ECOLAB®
Padrão da indústria no campo da limpeza profissional e desinfecção
DIN EN 1672-2
Diretriz para o projeto de máquinas
DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
NSF/ANSI 169 Critérios de concepção de máquinas, dispositivos e componentes higiênicos

Projeto do produto

Rosca de conexão NPT de acordo com ASME B1.20.1 - 2013

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Material:	Body: stainless steel V4A (1.4404 / 316L) Insert: polyamide Sealing: silicone O-Ring: silicone Livre de halogênio
Tipo de proteção:	NEMA tipo 1, tipo 2, tipo 4X, tipo 6, tipo 12 conforme UL50E IP 68 - 5 bar
Faixa de temperatura:	-40°C a +100°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SKINTOP® INOX SC NPT

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Ø F mm	SW wrench size mm	Comprimento total C mm	Thread length D mm	Peça/emb.
53806818	NPT 1/4"	4 - 7	16	37.8	15	5
53806819	NPT 3/8"	6 - 10	20	40.4	15	5
53806820	NPT 1/2"	7 - 13	24	42.5	15	5
53806821	NPT 3/4"	9 - 17	29	46.2	15	5
53806822	NPT 1"	11 - 21	36	50.6	15	5
53806823	NPT 1 1/4"	19 - 28	45	59.2	17	5
53806824	NPT 1 1/2"	27 - 35	54	63.2	17	5

Última atualização (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16