


EPIC® SENSOR M12 Distribuidor em T

Distribuidor paralelo M12 T para rede CAN/ DeviceNet/ S/A



DeviceNet CANopen



A prova d'água



Necessidade de espaço



Tempo de montagem



Kompletterende automationskomponenter från Lapp

Vantagens

Relação custo benefício, fiação mais eficiente das instalações fieldbus e instalação sensor/ atuador
Economia de espaço devido às dimensões compactas
Versão robusta

Características do produto

PWIS-free

Projeto do produto

distribuidor paralelo 5-pinos

Soquete M12 com conector M12 soquete M12

Dados técnicos

Material:

Contato: CuZn

Superfície de contato: Ni/Au

Portador de contato: TPU GF

Serrilha: Zinco fundido, niquelado

Corpo de pressão: TPU, retardante de chama, auto extingüível

Última atualização (25.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR M12 Distribuidor em T

	Vedação: NBR
Tipo de proteção:	IP65/IP67
Temperatura ambiente (operação):	Plug/socket -25 °C to +90 °C
Codificação:	A - Standard (CANopen/DeviceNet/CC-Link)
Corrente nominal em A:	4 A

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



EPIC® SENSOR M12 Distribuidor em T

Código do Produto	Descrição do Produto
Distribuidor T	
22260765	AB-C5-M12T-2XM12FS DN