

EPIC® SENSOR M12 V4A

Conectores montáveis M12 para Food & Beverage/ Outdoor

Conectores de montagem em campo M12 com serrilha de aço inoxidável para conexão de sensores e atuadores com comprimentos de cabo individuais na indústria de alimentação e bebidas



Componentes de automação complementares da LAPP



Alimento e Bebidas



Engenharia de máquinas e instalações



Resistente à corrosão



Necessidade de espaço



A prova d'água

Vantagens

Relevo em aço inoxidável para garantir proteção contra a corrosão

Montagem no local rápida e fácil

Para efetuar lances individuais

Space-saving due to compact dimensions.

Easy connection with proven screw clamp connection

Âmbitos de aplicação

Sistemas de automação

Sistemas de condução e transporte

A produção de alimentos e máquinas de embalagens

Variante SKINTOP® para usos externos

Características do produto

Conector de 4 polos

Conexão de parafuso

Última atualização (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR M12 V4A

PWIS-free

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

Descrição da classe ETIM 5.0: Conector do sensor/atuador

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC002062

Descrição da classe ETIM 6.0: Conector do sensor/atuador

Material:

Contato: CuZn

Superfície de contato: Au (ouro)

Serrilha: Aço inoxidável (V4A)

Tipo de proteção:

IP 67

Temperatura ambiente (operação):

Plugue/soquete -40°C até +85°C

Codificação:

Padrão A

Corrente nominal em A:

4 A

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

EPIC® SENSOR M12 V4A

Código do Produto	Descrição do Produto	Número de pinos	Condutor em seção cruzada em mm ²	Diâmetro do cabo em mm	Tensão nominal UN em V	Emb.
Plugue reto						
22262049	AB-C4-M12MS-PG7-VA	4	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
22262123	AB-C4-M12MS-PG7-VA-SKINTOP	4	0.25 - 0.75	4.0 - 6.5	250	1
Soquete reto						
22262050	AB-C4-M12FS-PG7-VA	4	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
22262124	AB-C4-M12FS-PG7-VA-SKINTOP	4	0.25 - 0.75	4.0 - 6.5	250	1
Fêmea angular						
22262051	AB-C4-M12FA-PG7-VA	4	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1