

EPIC® SENSOR M12

Conectores M12 para montagem em campo M12

Conectores de montagem em campo M12 com conexão de parafuso ou versões de fast-connect para a conexão de sensores e atuadores com comprimentos de cabo individuais



Componentes de automação complementares da LAPP



Engenharia de máquinas e instalações



Tempo de montagem



A prova d'água

Vantagens

Para efetuar lances individuais
Não precisa de ferramentas especiais para a conexão dos cabos
Fácil montagem no local através da tecnologia de conexão rápida IDC
Easy connection with proven screw clamp connection

Características do produto

Versão de 4, 5 e 8 pinos
Versão blindada e não blindada
Conexão por parafuso ou por contatos de deslocamento de isolamento IDC (insulation displacement contacts)
PWIS-free

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002062 Descrição da classe ETIM 5.0: Conector do sensor/atuador
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC002062 Descrição da classe ETIM 6.0: Conector do sensor/atuador
Material:	Contato: CuZn Superfície de contato: CuSnZn
Tipo de proteção:	IP 65/IP 67 (IDC) IP 67 (rosqueado)

Última atualização (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR M12

Temperatura ambiente (operação):	Plugue/soquete-25 °C até +80 °C (IDC)-40 °C até +85 °C (parafuso)
Codificação:	Padrão A
Corrente nominal em A:	4 A 2 A (8-pin)

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

EPIC® SENSOR M12

Código do Produto	Descrição do Produto	Número de pinos	Tipo de conexão	Condutor em seção cruzada em mm ²	Diâmetro do cabo em mm	Tensão nominal UN em V	Emb.
Plugue reto							
22260132	AB-C4-M12MS-F0,34	4	IDC	0.14 - 0.34	3.5 - 6	125	1
22260134	AB-C4-M12MS-F0,75	4	IDC	0.34 - 0.75	4 - 8	250	1
22260649	AB-C4-M12MS-PG7	4	parafuso	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
22260995	AB-C4-M12MS-PG9	4	parafuso	0.25 - 0.75	6 - 8	250	1
22260129	AB-C5-M12MS-PG7	5	parafuso	0.25 - 0.75	4 - 6	60	1
22260651	AB-C5-M12MS-PG9	5	parafuso	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
22260996	AB-C5-M12MS-PG9-SKINTOP®	5	parafuso	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
Plugue reto blindado							
22260135	AB-C5-M12MS-PG9-SH	5	parafuso	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
22260825	AB-C8-M12MS-PG9-SH	8	parafuso	0.25 - 0.75	6 - 8	30	1
Plugue angular							
22260647	AB-C4-M12MA-PG7	4	parafuso	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
22260130	AB-C5-M12MA-PG7	5	parafuso	0.25 - 0.75	4 - 6	60	1
22260648	AB-C5-M12MA-PG9	5	parafuso	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
22262023	AB-C5-M12MA-PG9-SKINTOP®	5	parafuso	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
Plugue angular blindado							
22262108	AB-C5-M12MA-PG7-SH	5	parafuso	0.25 - 0.75	4 - 6	60	1
Soquete reto							
22260131	AB-C4-M12FS-F0,34	4	IDC	0.14 - 0.34	3.5 - 6	125	1
22260133	AB-C4-M12FS-F0,75	4	IDC	0.34 - 0.75	4 - 8	250	1
22260640	AB-C4-M12FS-PG7	4	parafuso	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
22260641	AB-C4-M12FS-PG9	4	parafuso	0.25 - 0.75	6 - 8	250	1
22260127	AB-C5-M12FS-PG7	5	parafuso	0.25 - 0.75	4 - 6	60	1
22260644	AB-C5-M12FS-PG9	5	parafuso	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
22260997	AB-C5-M12FS-PG9-SKINTOP®	5	parafuso	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
Soquete reto blindado							
22260136	AB-C5-M12FS-PG9-SH	5	parafuso	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1

Última atualização (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® SENSOR M12

Código do Produto	Descrição do Produto	Número de pinos	Tipo de conexão	Condutor em seção cruzada em mm ²	Diâmetro do cabo em mm	Tensão nominal UN em V	Emb.
22260826	AB-C8-M12FS-PG9-SH	8	parafuso	0.25 - 0.75	6 - 8	30	1
Soquete angular							
22260636	AB-C4-M12FA-PG7	4	parafuso	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
22260128	AB-C5-M12FA-PG7	5	parafuso	0.25 - 0.75	4 - 6	60	1
22260638	AB-C5-M12FA-PG9	5	parafuso	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
22262024	AB-C5-M12FA-PG9-SKINTOP®	5	parafuso	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
Soquete angular, blindado							
22262109	AB-C5-M12FA-PG7-SH	5	parafuso	0.25 - 0.75	4 - 6	60	1

Última atualização (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® SENSOR M12

