

EPIC® SENSOR M8 tipo embutido

sensor/actuator flush-type connectors with TPE single strands for front-mounting (A-coded)



Componentes de automação complementares da LAPP



Engenharia de máquinas e instalações



Necessidade de espaço



A prova d'água

Vantagens

Soluções flexíveis de conexão para conceitos individuais do dispositivo
Instalação simples em dispositivos (p. ex., armário)

Âmbitos de aplicação

Conexão de gabinetes e painéis

Características do produto

Rosca de fixação M8
Projetos para montagem frontal
PWIS-free

Projeto do produto

Fios singelos em TPE. Lances = 0.5 m
Seção transversal dos condutores: 0,25 mm²

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002061

Descrição da classe ETIM 5.0: Conector de embutir do sensor/atuador

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC002061

Descrição da classe ETIM 6.0: Conector de embutir do sensor/atuador

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR M8 tipo embutido

Material:	Contato: CuSn Superfície de contato: Ag
Tipo de proteção:	IP 67
Temperatura ambiente (operação):	Conector/soquete -25 °C até +85 °C
Codificação:	Padrão A
Corrente nominal em A:	4 A

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

EPIC® SENSOR M8 tipo embutido

Código do Produto	Descrição do Produto	Número de pinos	Tensão nominal UN em V	Emb.
Conector macho para painel de montagem				
22260100	AB-C3-M8MS-0,5	3	60	1
22260101	AB-C4-M8MS-0,5	4	30	1
Conector fêmea para painel de montagem				
22260102	AB-C3-M8FS-0,5	3	60	1
22260103	AB-C4-M8FS-0,5	4	30	1