UNITRONIC® BUS PB M12

Cabo PROFIBUS: Com plugue ou soquete M12 e uma ponta livre

Robusto , pré-montado PROFIBUS M12 (com código B) cabo com revestimento externo em PUR (livre de halogênio) para uso flexível (esteira porta-cabos) . Versão blindada.

Info
Outras versões estão disponíveis em www.lappkabel.de/konfektionsfinder ou mediante consulta

Componentes de automação complementares da LAPP

Engenharia de máquinas e instalações

Tempo de montagem

Esteira porta-cabos

Vantagens
Maior custo benefício para istalçoes PROFIBUS
Space-saving due to compact dimensions.
Localização de falhas rápida e fácil

Âmbitos de aplicação
Engenharia de máquinas e instalações

Características do produto
Dois condutores PROFIBUS, blindado
Conector M12, codificação B com sistema de travamento simples
Apropriado para esteiras porta-cabos
Contem tag de identificação

Última atualização (21.10.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

UNITRONIC® BUS PB M12

Referências às normas / Aprovações
UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

Projeto do produto
Seção transversal dos condutores: 0,25 mm²
Cores dos condutores vermelho, verde
Cap externa: PUR livre de halogênio, violeta
Diâmetro exterior: 7,8 milímetros
Versão Blindada
A blindagem é conduzida no relevo

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 Descrição de Classe ETIM 5.0: Sensor-atuador patch cord
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001855 Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo sensor/atuador pronto
Material:	Contato: CuSn Superficie de contato: Ni/Au Serrilha: Zinco fundido, niquelado Corpo de pressão: TPU, retardante de chama, auto extinguível
Tipo de proteção:	IP65/IP67
Temperatura ambiente (operação):	Plug/socket -25°C to +90°C Instalação fixa -40°C até +80°C Flexível -30°C até +80°C Aplicação em esteiras porta-cabos ≤ 70 °C
Codificação:	L - inverso
Corrente nominal em A:	4 A

Observação
Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

UNITRONIC® BUS PB M12

Código do Produto	Descrição do Produto	Length (m)	Número de pinos	Projeto	Tensão nominal em V	Emb.
Plug						
22260767	AB-PB-M12MS-2,0PUR	2	2	reto	250	1
22260768	AB-PB-M12MS-5,0PUR	5	2	reto	250	1
22260769	AB-PB-M12MS-10,0PUR	10	2	reto	250	1
22260956	AB-PB-M12MA-2,0PUR	2	2	anglar	250	1
Soquete						
22260770	AB-PB-2,0PUR-M12FS	2	2	reto	250	1
22260771	AB-PB-5,0PUR-M12FS	5	2	reto	250	1
22260772	AB-PB-10,0PUR-M12FS	10	2	reto	250	1

Última atualização (21.10.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.