

SILVYN® MSK-M EE

SILVYN® MSK-M EE - guarnição de conduíte de latão niquelado com protetor da fiação do cabo integrado

Info

Alívio de tensão do cabo SKINTOP® integrado



Escala de aperto mais ampla



Proteção máxima contra vibrações



Tempo de montagem



Excelente alívio de tensão



Robusto



Prensa-cabos SKINTOP® integrado

Vantagens

Excelente proteção do conduíte e do cabo

Máxima selagem do cabo

Montagem rápida e fácil

Escala de aperto mais ampla

Proteção anti-rotação

Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor

SILVYN® FPS

SILVYN® FD-PU

Última atualização (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M EE

Uso em ambientes internos e externos

Sempre que os cabos e fios precisem de selagem e alívio da tensão adicionais

Características do produto

Combinação de SILVYN® e SKINTOP®

Projeto do produto

Prensa-cabo SKINTOP®MS-M ou

SKINTOP® MS-SC-M Conexão IEC

Conexão para conduíte SILVYN® através da luva interna e da porca de tampão

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001180

Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica

Material:

Tipo base:

Corpo: latão niquelado

Vedação do prensa-cabo: CR/NBR

Vedação do tubo: TPE

Tipo de proteção:

Cabo: IP 68

Conduíte:

IP 54 com SILVYN® FPS, FD-PU

Faixa de temperatura:

-30°C até +100°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SILVYN® MSK-M EE

Código do Produto	Tamanho métrico	Escala de aperto em mm	Abertura livre em mm	Adequado para SILVYN® FPS/FD-PU	Peça/emb.
SILVYN® MSK-M para SILVYN® FPS / FD-PU					
55506070	12 x 1,5	3.0 - 7.0	6	7 x 10	5
55506071	16 x 1,5	4.5 - 10.0	9,3	10 x 14	5
55506072	20 x 1,5	7.0 - 13.0	11,5	13 x 17	5
55506073	25 x 1,5	9.0 - 17.0	13,4	16 x 21	5
55506074	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	22 x 27	5
55506075	40 x 1,5	19.0 - 28.0	27	29 x 36	1
55506076	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36,4	38 x 45	1
55506077	63 x 1,5	34.0 - 45.0	46	48 x 56	1
SILVYN® MSK-SC-M para SILVYN® FPS/FD-PU					
55506101	16 x 1,5	4.5 - 10.0	9,3	10 x 14	5
55506102	20 x 1,5	7.0 - 13.0	11,5	13 x 17	5
55506103	25 x 1,5	9.0 - 17.0	13,4	16 x 21	5
55506104	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	22 x 27	5
55506105	40 x 1,5	19.0 - 28.0	27	29 x 36	1
55506106	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36,4	38 x 45	1

Última atualização (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16

SILVYN® MSK-M EE

