


## SILVYN® BRAID PA6

SILVYN® BRAID PA6 é uma manga trançada para proteger os cabos da abrasão

### Info

Enfeixamento dos cabos rápido e fácil



Escala de aperto mais ampla



Baixo peso



Segurança



Resistente a temperatura



Resistente a UV

### Vantagens

Pode ser cortado sem ferramenta de corte térmico

Cortar sem desfiar as extremidades dos tubos

Proteção contra abrasão

Enfeixamento dos cabos rápido e fácil

Proteção contra poeira

### Âmbitos de aplicação

Proteção simples para cabo

Isolamento adicional

Formação de feixes e introdução de cabos e fios

Baixa proteção contra roedores

### Características do produto

Resistente a desgaste

Flexível

Pode ser cortado a frio

Última atualização (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® BRAID PA6

### Projeto do produto

Poliamida 6.6 - livre de halogênio

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001182

ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira em trança de cobre

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001182

Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira em trança

Sob pedido:

Embalagem grande em rolos

Mais tamanhos disponíveis

Observação:

Livre de halogênio e cádmio

Reação ao fogo de acordo com UL94 V-2

Cor de fornecimento:

Preto, RAL 9005, resistente a UV

Material:

Poliamida 6.6 - livre de halogênio

Faixa de temperatura:

-55°C até +125°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SILVYN® BRAID PA6**

Código do Produto	Tamanho nominal	Escala de aperto em mm	Cor	Emb. em m
<b>SILVYN® BRAID PA6</b>				
61721260	6	4 - 10	preto	20
61721261	12	10 - 14	preto	15
61721262	16	14 - 24	preto	15
61721263	20	18 - 26	preto	10
61721264	30	26 - 34	preto	10
61721265	40	32.0 - 42.0	preto	5
<b>SILVYN®BRAID PA6 - Bobinas</b>				
61721266	6	4.0 - 10.0	preto	750
61721267	12	10.0 - 14.0	preto	500
61721268	16	14.0 - 24.0	preto	400
61721269	20	18.0 - 26.0	preto	250
61721258	30	26.0 - 34.0	preto	250
61721259	40	32.0 - 42.0	preto	250

Última atualização (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16