

SILVYN® EL

SILVYN® EL - conduíte de proteção espiralizado em plástico com espiral em PVC duro e design diferente



Tempo de montagem

Vantagens

Fácil montagem de cabos e fios, devido ao interior suave

Flexível

Resistente à pressão

Um sistema totalmente isolado em combinação com SILVYN® MPC/MPC-M

Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas

Construção de veículos

Construção da máquinas de venda automática

Exportadores

Características do produto

Flexível

Parede interna lisa

Dimensionalmente estável

Referências às normas / Aprovações

NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

Projeto do produto

Espiral integrada em PVC rígido

Cobertura em PVC macio

Observação

Versão lisa, não é reconhecido pela UL

Última atualização (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® EL

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

Classe-ID ETIM 5.0: EC001177

ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira plástica protetora

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001177

Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de plástico

Certificações:

IEC EN 61386-23

Cor de fornecimento:

Cinza prateado (RAL 7001)

Material:

Revestimento em PVC macio especial com espiral de PVC rígido

Faixa de temperatura:

-20 °C até +70 °C

-5 °C até +70 °C (versão lisa)

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SILVYN® EL

Código do Produto	Tamanho nominal	DI x DE mm	Raio de flexão mm	Adequado para SILVYN® MPC-M/MPC 90° M	Adequado para SILVYN® MPC	Adequado para SILVYN® MPC 90°	Emb. em m
SILVYN® EL							
61747360	12	10 x 14.5	25	16/1	9	9	30
61747370	16	12 x 16.5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61747380	20	16 x 21	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61747390	25	22 x 27.5	45	25 x 1,5	21	21	30
61747400	30	25 x 30.5	55	32/1	29/1	29/1	30
61747410	32	28 x 33.5	60	32/2	29/2	29/2	30
61747420	40	35 x 41	80	40 x 1,5	36	36	30
61747430	50	40 x 46.4	105	50 x 1,5	42	-	30
61747440	63	50 x 57	120	63 x 1,5	48	-	30
61737268	12	10.0 x 14.5	25	16/1	9	9	10
61737269	16	12.0 x 16.5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	10
61737270	20	16.0 x 21.0	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	10
61737271	25	22.0 x 27.5	45	25 x 1,5	21	21	10
61737272	30	25.0 x 30.5	55	32/1	29/1	29/1	10
SILVYN®EL liso							
61747361	12	10 x 14.2	50	-	-	-	30
61747371	16	12 x 17.8	50	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61747381	20	16 x 21.1	70	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61747391	25	21 x 26.4	90	25x1,5	21	21	30
61747411	32	26.5 x 33.1	140	32/2	29/2	29/2	30
61747421	40	35.4 x 41.8	190	40 x 1,5	36	36	30
61747431	50	40 x 47.9	240	50 x 1,5	42	-	30
61747441	63	51.3 x 59.7	270	63 x 1,5	48	-	30

SILVYN® EL