

SILVYN® ELT

SILVYN® ELT - conduíte de proteção espiralizado em plástico com espiral em PVC duro e design diferente



Tempo de montagem



Resistente a temperatura

Vantagens

Alta resistência térmica

Fácil montagem de cabos e fios, devido ao interior suave

Flexível

Resistente à pressão

Um sistema totalmente isolado em combinação com SILVYN® MPC/MPC-M

Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas

Máquinas de usinagem

Construção da máquinas de venda automática

Aplicações com temperaturas elevadas

Características do produto

Alta resistência térmica

Parede interna lisa

Flexível

Dimensionalmente estável

Referências às normas / Aprovações

NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

ECOLAB®

Padrão da indústria no campo da limpeza profissional e desinfecção

SILVYN® ELT

Projeto do produto

Espiral integrada em PVC rígido
Revestimento de PVC flexível modificado

Observação

Versão lisa, não é reconhecido pela UL

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	Classe-ID ETIM 5.0: EC001177 ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira plástica protetora
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001177 Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de plástico
Certificações:	IEC EN 61386-23
Cor de fornecimento:	Azul, RAL 5012
Material:	Revestimento em PVC macio especial com espiral de PVC rígido
Faixa de temperatura:	-20°C até +90°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SILVYN® ELT

Código do Produto	Tamanho nominal	DI x DE mm	Raio de flexão mm	Adequado para SILVYN® MPC-M/MPC 90°M	Adequado para SILVYN® MPC	Adequado para SILVYN® MPC 90°	Emb. em m
SILVYN® ELT							
61751700	12	10 x 14.5	25	16/1	9	9	30
61751710	16	12 x 16.5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61751720	20	16 x 21	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61751730	25	22 x 27.5	45	25 x 1,5	21	21	30
61751740	30	25 x 30.5	55	32/1	29/1	29/1	30
61751750	32	28 x 33.5	60	32/2	29/2	29/2	30
61751760	40	35 x 41	80	40 x 1,5	36	36	30
61751770	50	40 x 46.4	105	50 x 1,5	42	-	30
61751780	63	50 x 57	120	63 x 1,5	48	-	30
61737312	12	10.0 x 14.5	25	16/1	9	9	10
61737313	16	12.0 x 16.5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	10
61737314	20	16.0 x 21.0	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	10
61737315	25	22.0 x 27.5	45	25 x 1,5	21	21	10
61737316	30	25.0 x 30.5	55	32/1	29/1	29/1	10
61737317	32	28.0 x 33.5	60	32/2	29/2	29/2	10
61737318	40	35.0 x 41.0	80	40 x 1,5	36	36	10
SILVYN®ELT liso							
61751701	12	10 x 14.2	50	-	-	-	30
61751711	16	12 x 17.8	50	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61751721	20	16 x 21.1	70	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61751731	25	21 x 26.4	90	25x1,5	21	21	30
61751751	32	26.5 x 33.1	140	32/2	29/2	29/2	30
61751761	40	35.4 x 41.8	190	40 x 1,5	36	36	30
61751771	50	40 x 47.9	240	50 x 1,5	42	-	30
61751781	63	51.3 x 59.7	270	63 x 1,5	48	-	30

Última atualização (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16

SILVYN® ELT