

## SILVYN® ELU

SILVYN® ELU - conduíte de proteção espiralizado em plástico com espiral em PVC duro e design diferente



Tempo de montagem



Resistente a UV



A prova d'água

### Vantagens

Fácil montagem de cabos e fios, devido ao interior suave

Flexível

Resistente à pressão

Um sistema totalmente isolado em combinação com SILVYN® MPC/MPC-M

### Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas

Construção de veículos

Construção da máquinas de venda automática

Exportadores

### Características do produto

Flexível

Parede interna lisa

Dimensionalmente estável

### Referências às normas / Aprovações

NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

### Projeto do produto

Última atualização (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® ELU

Espiral integrada em PVC rígido  
Revestimento de PVC flexível modificado

### Observação

Versão lisa, não é reconhecido pela UL

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	Classe-ID ETIM 5.0: EC001177 ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira plástica protetora
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001177 Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de plástico
Certificações:	IEC EN 61386-23
Cor de fornecimento:	Preto, RAL 9005, resistente a UV
Material:	Revestimento em PVC macio especial com espiral de PVC rígido
Faixa de temperatura:	-20°C até +70°C -5°C até +70°C (versão lisa)

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SILVYN® ELU**

Código do Produto	Tamanho nominal	DI x DE mm	Raio de flexão mm	Adequado para SILVYN® MPC-M/MPC 90° M	Adequado para SILVYN® MPC	Adequado para SILVYN® MPC 90°	Emb. em m
<b>SILVYN® ELU</b>							
61751790	12	10 x 14.5	25	16/1	9	9	30
61751791	16	12 x 16.5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61751792	20	16 x 21	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61751793	25	22 x 27.5	45	25x1,5	21	21	30
61751794	30	25 x 30.5	55	32/1	29/1	29/1	30
61751795	32	28 x 33.5	60	32/2	29/2	29/2	30
61751796	40	35 x 41	80	40 x 1,5	36	36	30
61751797	50	40 x 46.4	105	50 x 1,5	42	-	30
61751798	63	50 x 57	120	63 x 1,5	48	-	30
<b>SILVYN®ELU liso</b>							
61751590	12	10 x 14.2	50	-	-	-	30
61751591	16	12 x 17.8	50	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61751592	20	16 x 21.1	70	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61751593	25	21 x 26.4	90	25x1,5	21	21	30
61751595	32	26.5 x 33.1	140	32/2	29/2	29/2	30
61751596	40	35.4 x 41.8	190	40 x 1,5	36	36	30
61751597	50	40 x 47.9	240	50 x 1,5	42	-	30
61751598	63	51.3 x 59.7	270	63 x 1,5	48	-	30

Última atualização (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16

**SILVYN® ELU**

