

SILVYN® MPC 90° M

SILVYN® MPC 90° M - guarnição de conduíte para uso com SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Livre de halogênio



Resistência mecânica



Tempo de montagem



Resistente a óleo



Excelente alívio de tensão



Robusto



Resistente a temperatura



Resistente a UV

Vantagens

Uso universal

Montagem rápida e fácil

O ângulo de 90° permite uma instalação fácil

Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor

SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (integrado helicoidalmente em conduites lisos)

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MPC 90° M

Características do produto

Proteção contra poeira
Proteção contra umidade
Garante uma elevada resistência à tração e proteção mecânica

Referências às normas / Aprovações

NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

Projeto do produto

Rosca de conexão métrica
Ângulo de 90° com entrada do conduíte integrada

Observação

PG threaded versions are to be found in the online catalogue

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para mangueira de plástico de proteção
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001178 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção de plástico
Certificações:	IEC EN 61386-23
Cor de fornecimento:	Preto, RAL 9005, resistente a UV Cinza, RAL 7001
Material:	PA66 livre de halogênio
Tipo de proteção:	IP 65 conduítes com forma helicoidal IP 67 + IP 68 (2bar) com conduítes lisos
Faixa de temperatura:	-40°C a +120°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SILVYN® MPC 90° M

Código do Produto	Tamanho métrico	Abertura livre em mm	Adequado para SILVYN® SI	Adequado para SILVYN® SP/SP-PU	Suitable for SILVYN®EL/ELU/ELO/ELT/ELR	Peça/emb.
SILVYN® MPC 90° M preto						
55502480	16 x 1,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502481	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502482	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20	10
55502483	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25	10
55502484	32 x 1,5	24,5	-	-	32	10
55502485	40 x 1,5	33	-	-	40	2
SILVYN® MPC 90° M cinza						
55502458	16 x 1,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502459	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502366	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20	10
55502367	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25	10
55502368	32 x 1,5	24,5	-	-	32	10
55502369	40 x 1,5	33	-	-	40	2

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16