

## SILVYN® MPC 90°

SILVYN® MPC 90° - guarnição de conduíte para uso com SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Livre de halogênio



Resistência mecânica



Tempo de montagem



Resistente a óleo



Excelente alívio de tensão



Robusto



Resistente a temperatura



Resistente a UV

### Vantagens

Uso universal

Montagem rápida e fácil

O ângulo de 90° permite uma instalação fácil

### Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor

SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (integrado helicoidalmente em conduites lisos)

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® MPC 90°

### Características do produto

Proteção contra poeira  
Proteção contra umidade  
Garante uma elevada resistência à tração e proteção mecânica

### Referências às normas / Aprovações

NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

### Projeto do produto

Rosca de conexão PG  
Ângulo de 90° com entrada do conduíte integrada

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para mangueira de plástico de proteção
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001178 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção de plástico
Certificações:	IEC EN 61386-23
Cor de fornecimento:	Preto, RAL 9005, resistente a UV Cinza, RAL 7001
Material:	PA66 livre de halogênio
Tipo de proteção:	IP 65 conduítes com forma helicoidal IP 67 + IP 68 ( 2bar ) com conduítes lisos
Faixa de temperatura:	-40°C a +120°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SILVYN® MPC 90°**

Código do Produto	Tamanho PG	Abertura livre em mm	Adequado para SILVYN® SI	Adequado para SILVYN® SP/SP-PU	Suitable for SILVYN®EL/ELU/ELO/ELT/ELR	Peça/emb.
SILVYN®MPC 90° preto						
55502486	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502487	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502488	16	14,5	-	-	20	10
55502489	21	19	-	16 x 20	25	10
55502490	29	24,5	-	16 x 20	32	10
55502493	36	33	-	-	40	2
SILVYN®MPC 90° cinza						
55502370	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502371	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502372	16	14,5	-	-	20	10
55502373	21	19	-	16 x 20	25	10
55502374	29	24,5	-	16 x 20	32	10
55502375	36	33	-	-	40	2

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16