

SILVYN® MPC

SILVYN® MPC - guarnição de conduíte para uso com SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Livre de halogênio



Resistência mecânica



Tempo de montagem



Resistente a óleo



Excelente alívio de tensão



Robusto



Resistente a temperatura



Resistente a UV

Vantagens

Uso universal

Montagem rápida e fácil

Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor

SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (integrado helicoidalmente em conduites lisos)

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MPC

Características do produto

Proteção contra poeira

Proteção contra umidade

Garante uma elevada resistência à tração e proteção mecânica

Referências às normas / Aprovações

NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

Projeto do produto

Rosca de conexão PG

Colar sextavado com entrada do conduíte integrada

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para mangueira de plástico de proteção

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001178

Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção de plástico

Certificações:

IEC EN 61386-23

Cor de fornecimento:

Preto, RAL 9005, resistente a UV
Cinza, RAL 7001

Material:

PA66
livre de halogênio

Tipo de proteção:

IP 65 conduítes com forma helicoidal IP 67 + IP 68 (2bar) com conduítes lisos

Faixa de temperatura:

-40°C a +120°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SILVYN® MPC

Código do Produto	Tamanho PG	Abertura livre em mm	Adequado para SILVYN® SI	Adequado para SILVYN® SP/SP-PU	Suitable for SILVYN®EL/ELU/ELO/ELT/ELR	Peça/emb.
SILVYN® MPC preto						
55502470	9	9	11 x 14	-	12	10
55502471	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502472	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502494	13,5	14,5	-	16 x 20	20	10
55502473	16	14,5	-	16 x 20	20	10
55502474	21	19	-	22 x 27	25	10
55502476	29	24,5	-	-	30	10
55502495	29	24,5	-	-	32	10
55502477	36	33	-	-	40	2
55502478	42	39	-	-	50	2
55502479	48	48	-	-	63	1
SILVYN® MPC cinza						
55502496	9	9	11 x 14	-	12	10
55502497	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502498	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502499	13,5	14,5	-	16 x 20	20	10
55502451	16	14,5	-	16 x 20	20	10
55502452	21	19	-	22 x 27	25	10
55502453	29	24,5	-	-	30	10
55502454	29	24,5	-	-	32	10
55502455	36	33	-	-	40	2
55502456	42	39	-	-	50	2
55502457	48	48	-	-	63	1