

SILVYN® LGEP

SILVYN® LGEP is a nickel-plated brass conduit insert

Info

Garantindo que os cabos não se danificam



Vantagens

É possível evitar danos nos cabos
Elevada força de elasticidade
Economiza espaço

Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor
SILVYN® SSU / SSUE
Tampa para as extremidades do conduíte
Se não for utilizado conduíte
Ambiente com estresse mecânico

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001180

Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica

Certificações:

IEC EN 61386-23

Material:

Latão, niquelado

Tipo de proteção:

IP 40

Faixa de temperatura:

-50°C a +300°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



SILVYN® LGEP

Código do Produto	Tamanho nominal	Adequado para SILVYN® SSU / SSUE	Peça/emb.
SILVYN® LGEP			
55503179	10	10	10
55503180	12	13	10
55503181	16	16	10
55503182	20	20	10
55503183	25	25	10
55503184	32	32	10
55503185	40	40	4
55503186	50	50	4
55503187	63	63	1
55503188	75	75	1

Última atualização (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16