

## SILVYN® US-M

SILVYN® US-M é uma guarnição de conduíte de latão niquelado que oferece graus de proteção IP40 / IP54 / IP66 dependendo do conduíte usado



Proteção máxima contra vibrações



Necessidade de espaço



Robusto



Resistente a temperatura

### Vantagens

Elevada força de elasticidade  
Economiza espaço  
Proteção contra vibrações  
Uso universal  
Montagem rápida e fácil

### Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor  
SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU  
Construção de máquinas  
Engenharia industrial

### Características do produto

Design compacto

### Projeto do produto

Rosca de conexão métrica

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® US-M

Colar sextavado  
Luva rosqueada  
Elemento de vedação  
Porca do tampão

### Observação

PG threaded versions are to be found in the online catalogue

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001180 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica
Material:	Corpo: latão niquelado Anel de vedação: TPE
Tipo de proteção:	IP 40 (com SILVYN®AS, EDU-AS e EMC AS-CU) IP 65 (com SILVYN®AS-P)
Faixa de temperatura:	-40°C até +125°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SILVYN® US-M**

Código do Produto	Tamanho métrico	Abertura livre em mm	Tamanho nominal adequado do conduíte	Peça/emb.
<b>SILVYN®US-M for SILVYN®AS</b>				
55502611	10 x 1,0	6,5	10	50
55502612	12 x 1,5	9	14	50
55502613	16 x 1,5	12,5	17	50
55502614	20 x 1,5	16	21	50
55502615	25 x 1,5	21	27	25
55502616	32 x 1,5	27,5	36	25
55502617	40 x 1,5	35	45	20
55502618	50 x 1,5	45	56	10
55502619	63 x 1,5	45	56	10
<b>SILVYN®US-M para SILVYN®AS-P</b>				
55502621	10 x 1,0	6	10	50
55502622	12 x 1,5	8,5	14	50
55502623	16 x 1,5	11,5	17	50
55502624	20 x 1,5	15,5	21	50
55502625	25 x 1,5	20,5	27	25
55502626	32 x 1,5	27,5	36	25
55502627	40 x 1,5	35	45	20
55502628	50 x 1,5	45	56	10
55502629	63 x 1,5	45	56	10
<b>SILVYN®US-M para SILVYN®EDU-AS / EMC AS-CU</b>				
55502631	10 x 1,0	6	10	50
55502642	12 x 1,5	8,5	14	50
55502633	16 x 1,5	11	17	50
55502634	20 x 1,5	15,5	21	50
55502636	25 x 1,5	20,5	27	25
55502646	32 x 1,5	27,5	36	25
55502638	40 x 1,5	35	45	20
55502639	50 x 1,5	45	56	10
55502641	63 x 1,5	45	56	10

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16

**SILVYN® US-M**

