SILVYN® US

SILVYN® US é uma união roscada de mangueira PG em latão que, dependendo do tipo de mangueira de proteção, oferece um grau de proteção IP40 / IP54 / IP66

Proteção máxima contra vibrações

Necessidade de espaço

Robusto

Resistente a temperatura

Vantagens
Elevada força de elasticidade
Economiza espaço
Proteção contra vibrações
Uso universal

Âmbitos de aplicação
Em conjunto com conduíte protetor
SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
Construção de máquinas
Engenharia industrial

Características do produto
Design compacto

Projeto do produto
Rosca de conexão PG
Colar sextavado

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® US

Luva rosqueada
Elemento de vedação
Porca do tampão

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001180 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica
Material:	Corpo: latão niquelado Anel de vedação: TPE
Tipo de proteção:	IP 40 (com SILVYN®AS, EDU-AS e EMC AS-CU) IP 65 (com SILVYN®AS-P)
Faixa de temperatura:	-40 °C até +125 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Código do Produto	Tamanho PG	Abertura livre em mm	Tamanho nominal adequado do conduíte	Peça/emb.
SILVYN®US para SILVYN®AS				
55502661	7	6,5	10	50
55502662	9	10	14	50
55502663	11	12,5	17	50
55502664	13,5	14,5	19	50
55502665	16	16	21	50
55502666	21	21,5	27	25
55502667	29	29	36	25
55502668	36	38	45	20
55502669	48	49	56	10
SILVYN®US para SILVYN®AS-P				
55502671	7	6	10	50
55502672	9	8,5	14	50
55502673	11	11,5	17	50
55502674	13,5	13,5	19	50
55502675	16	15,5	21	50
55502676	21	20,5	27	25
55502677	29	27,5	36	25
55502678	36	36,5	45	20
55502679	48	47,5	56	10
SILVYN®US para SILVYN®EDU-AS / EMC AS-CU				
55502680	7	6	10	50
55502689	9	8,5	14	50
55502682	11	11,5	17	50
55502683	13,5	13,5	19	50
55502684	16	15,5	21	50
55502685	21	20,5	27	25
55502694	29	27,5	36	25
55502687	36	36,5	45	20
55502688	48	47,5	56	10

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® US

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.