

SILVYN® COMPACT M

Prensa-cabos de latão niquelado com dimensões compactas em diferentes versões

SILVYN® COMPACT M é uma guarnição de conduíte de latão niquelado com superfície polida que oferece proteção IP67

Info

Space-saving due to compact dimensions.



Resistência mecânica



Baixo peso



Necessidade de espaço



Robusto



Resistente a temperatura

Vantagens

Aplicação com economia de espaço

Para elevado esforço mecânico

Elevada força de elasticidade

Resistente à corrosão

Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor

Adequado para SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX

Construção de máquinas

Aplicações em ferrovias

Última atualização (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® COMPACT M

Projeto do produto

Rosca de conexão métrica
Colar sextavado
Luva rosqueada
Porca do tampão

Observação

PG threaded versions are to be found in the online catalogue

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001180 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica
Referências às normas / Aprovações:	UL 514B
Sob pedido:	disponível em aço inoxidável
Material:	Corpo: latão niquelado Anel de vedação: poliamida O-Ring: NBR
Tipo de proteção:	IP 66 IP 67
Faixa de temperatura:	-45°C até +105°C

Observação

* Produto comercial, nenhum produto Lapp

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SILVYN® COMPACT M

Código do Produto	Tamanho métrico	Adequado para SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX	Adequado para SILVYN® HIPROJACKET	Peça/emb.
SILVYN® COMPACT M				
61803846	16 x 1,5	5/16"	-	10
61803800	16 x 1,5	3/8"	13	10
61803847	20 x 1,5	5/16"	-	10
61803801	20 x 1,5	3/8"	-	10
61803802	20 x 1,5	1/2"	16	10
61803803	25 x 1,5	3/4"	22	5
61803804	32 x 1,5	1"	25	5
61803805	40 x 1,5	1 1/4"	35	2
61803806	50 x 1,5	1 1/2"	38	2
61803807	63 x 1,5	2"	51	2
SILVYN® COMPACT 45° M				
61803848	16 x 1,5	5/16"	-	10
61803850	16 x 1,5	3/8"	13	10
61803849	20 x 1,5	5/16"	-	10
61803851	20 x 1,5	3/8"	-	10
61803852	20 x 1,5	1/2"	16	10
61803853	25 x 1,5	3/4"	22	5
61803854	32 x 1,5	1"	25	5
SILVYN® COMPACT 90° M				
61803808	16 x 1,5	3/8"	13	10
61803809	20 x 1,5	3/8"	-	10
61803810	20 x 1,5	1/2"	16	10
61803811	25 x 1,5	3/4"	22	5
61803812	32 x 1,5	1"	25	5
61803813	40 x 1,5	1 1/4"	35	2
61803814	50 x 1,5	1 1/2"	38	2
61803815	63 x 1,5	2"	51	2

Última atualização (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16