

## SILVYN® LCC-2

SILVYN® LCC-2 é um conduíte em metal com perfil de gancho único, oferece boa flexibilidade e um revestimento de PVC estanque



Resistência mecânica



Robusto



Resistente a UV



A prova d'água

### Vantagens

Protege contra líquidos  
Resistente à tensão  
Propriedades antiderrapantes acrescidas  
Para instalação externa/aterrada  
Suporta esforços mecânicos elevados

### Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas  
Engenharia industrial  
Uso externo  
Sempre na presença de líquidos  
Ambiente com estresse mecânico

### Projeto do produto

Helically-wound metal protective conduit with interlocked profile  
Revestimento em PVC

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® LCC-2

### Observação

Sob consulta: Cor cinza

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira de protecção metálica

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001179

Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de metal

Cor de fornecimento:

Preto, RAL 9005, resistente a UV

Material:

conduíte interno: aço, galvanizado

Revestimento externo: PVC

Faixa de temperatura:

-15°C a +70°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SILVYN® LCC-2**

Código do Produto	Tamanho nominal	DI x DE mm	Raio de flexão mm	Adequado para SILVYN® LGF-2-M / LGS-2-M	Emb. rolo (m)
SILVYN® LCC-2					
61804702	10	6.8 x 10.0	25	M12x1,5	30
61804712	12	10.2 x 14	40	M16x1,5/1	30
61804722	16	13 x 17	45	M16x1,5/2 + M20x1,5/1	30
61804732	20	16.9 x 21.5	50	M20x1,5/2	30
61804742	25	21.1 x 26	60	M25x1,5	30
61804752	32	28.1 x 34	90	M32x1,5	30
61804762	40	37.6 x 44.5	120	M40x1,5	10
61804772	50	48.4 x 55	130	M50x1,5	10
61804792	63	57.5 x 64.5	160	M63x1,5	10
61804787	75	70 x 79	190	M75x1,5	10
61737351	10	6.8 x 10.0	25	M12x1,5	10
61737352	12	10.2 x 14.0	40	M16x1,5/1	10
61737353	16	13.0 x 17.0	45	M16x1,5/2 + M20x1,5/1	10
61737354	20	16.9 x 21.5	50	M20x1,5/2	10
61737355	25	21.1 x 26.0	60	M25x1,5	10
61737356	32	28.1 x 34.0	90	M32x1,5	10

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16