


SILVYN® FCE-V0

Conduíte protetor de metal dobrado com cobertura de poliuretano de parede fina

SILVYN® FCE-V0 é um conduíte protetor de metal espiralado com perfil de aço dobrado simples e cobertura de poliuretano de alta qualidade

Info

Hazard Level: HL 2



Trilho



Adequado para uso externo



Retardante de chama



Livre de halogênio



Resistente a óleo



Necessidade de espaço



Segurança



Resistente a temperatura



Resistente a UV



A prova d'água

Última atualização (14.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FCE-V0



Vantagens

O design flexível do conduíte protetor permite raios de flexão pequenos e é ideal para a instalação em espaços limitados em interiores secos e úmidos, assim como para aplicações ao ar livre

Altamente resistente a óleo, gasolina, ácidos e graxas

À prova de líquidos

Âmbitos de aplicação

Para a utilização em veículos ferroviários e ônibus, para instalação fixa e para aplicações em que podem ser esperados poucos movimentos

Também pode ser usado em ambientes e áreas oleosas com temperatura ambiente elevada

Características do produto

Resistente a UV

Livre de halogênio e retardante de chama

Mais resistência mecânica e química

Projeto do produto

Helically-wound metal protective conduit with interlocked profile

Revestimento externo em PUR

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira de protecção metálica

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001179

Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de metal

Certificações:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL2

Cor de fornecimento:

Preto, RAL 9005, resistente a UV

Material:

Metal com revestimento em PUR

Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0

Faixa de temperatura:

-50 °C a +105 °C

temporariamente até +125 °C

Observação

* Produto comercial, nenhum produto Lapp

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



SILVYN® FCE-V0

Código do Produto	Tamanho nominal	DI x DE mm	Raio de flexão mm	Emb. rolo (m)
SILVYN® FCE-V0				
61814708	12	10.0 x 14.0	50	25
61814709	16	13.0 x 17.0	60	25
61814710	20	17.0 x 21.5	80	25
61814711	25	21.2 x 26.0	100	25
61814712	32	28.1 x 34.0	125	25
61814713	40	37.7 x 44.5	160	10
61814714	50	48.4 x 55.5	190	10

Última atualização (14.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16