

SILVYN® HFX-V0

Conduíte protetor de metal dobrado com cobertura de poliuretano de parede espessa

SILVYN® HFX-V0 é um conduíte protetor à prova de ar e líquidos, resistente a produtos químicos, pouco gás de combustão com conduíte protetor de metal dobrado e um revestimento externo de PUR

Info

Hazard Level: HL 2



Trilho



Adequado para uso externo



Boa resistência química



Livre de halogênio



Resistente ao frio



Resistência mecânica



Resistente a óleo



Robusto



Segurança



Resistente a temperatura

SILVYN® HFX-V0



Resistente a UV



A prova d'água



Vantagens

O design flexível do conduíte protetor permite raios de flexão pequenos e é ideal para a instalação em espaços limitados em interiores secos e úmidos, assim como para aplicações ao ar livre

Altamente resistente a óleo, gasolina, ácidos e graxas

À prova de líquidos

Âmbitos de aplicação

Para a utilização em veículos ferroviários e ônibus, para instalação fixa e para aplicações em que podem ser esperados poucos movimentos

Também pode ser usado em ambientes e áreas oleosas com temperatura ambiente elevada

Características do produto

Resistente a UV

Livre de halogênio e retardante de chama

Mais resistência mecânica e química

Projeto do produto

Helically-wound metal protective conduit with interlocked profile

Revestimento externo em PUR

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira de protecção metálica
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001179 Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de metal
Certificações:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL2
Cor de fornecimento:	Preto, RAL 9005, resistente a UV
Material:	Metal com revestimento em PUR Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0
Faixa de temperatura:	-50 °C a +105 °C temporariamente até +125 °C

Observação

* Produto comercial, nenhum produto Lapp

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



SILVYN® HFX-V0

Código do Produto	Tamanho nominal	DI x DE mm	Raio de flexão mm	Emb. rolo (m)
SILVYN® HFX-V0				
64400248	5/16"	10.1 x 14.4	65	30
64400241	3/8"	12.6 x 17.8	85	30
64400253	1/2"	16.0 x 21.1	110	30
64400242	3/4"	21.0 x 26.4	140	30
64400243	1"	26.5 x 33.1	170	30
64400244	1 1/4"	35.1 x 41.8	215	15
64400245	1 1/2"	40.3 x 47.8	250	15
64400246	2"	51.6 x 59.9	300	15

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16