

## SILVYN® FG NM

SILVYN® FG NM com revestimento azul, para uso certificado na indústria alimentícia e de bebidas

### Info

Conduíte totalmente tirar preposição plástico  
Especial para a indústria de alimentos e bebidas



Alimento e Bebidas



Boa resistência química



Segurança



A prova d'água

### Vantagens

Revestimento externo testado pela FDA  
A superfície lisa, azul faz com que seja fácil de limpar  
Protege contra líquidos

### Âmbitos de aplicação

Indústria de alimentos e bebidas, especialmente para a produção e o processamento de derivados do leite e da carne  
Máquinas para embalar alimentos  
Indústria farmacêutica  
Construção de máquinas  
Engenharia industrial

### Características do produto

Flexível  
Dimensionalmente estável

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FG NM

Retardante de chama

### Referências às normas / Aprovações

Certificado de acordo com FDA CFR 21 e NSF 51 (norma para os EUA)  
ECOLAB®  
Padrão da indústria no campo da limpeza profissional e desinfecção

### Projeto do produto

Espiral interna em PVC rígido  
Cobertura externa de plástico especial autorizada pela FDA

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	Classe-ID ETIM 5.0: EC001177 ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira plástica protetora
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001177 Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de plástico
Certificações:	FDA CFR 21 NSF 51
Sob pedido:	Disponível nas cores cinza e branco
Cor de fornecimento:	Azul
Material:	Revestimento em PVC macio especial com espiral de PVC rígido
Faixa de temperatura:	-20°C até +60°C Temporariamente +80°C

### Observação

\* Produto comercial, nenhum produto Lapp  
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



## SILVYN® FG NM

Código do Produto	Tamanho nominal	DI x DE mm	Raio de flexão mm	Emb. rolo (m)
SILVYN® FG NM azul				
55503370	3/8"	12.6 x 17.8	70	30
55503371	1/2"	16.0 x 21.1	100	30
55503372	3/4"	21.0 x 26.4	130	30
55503373	1"	26.5 x 33.1	180	30
55503374	1 1/4"	35.1 x 41.8	225	15
55503375	1 1/2"	40.3 x 47.8	255	15
55503376	2"	51.6 x 59.9	310	15

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16