

SILVYN® FCL

SILVYN® FCL - suporte de conduíte para SILVYN® FPAS



Livre de halogênio



Proteção máxima contra vibrações



Resistência mecânica



Tempo de montagem



Robusto



Segurança



Resistente a temperatura

Vantagens

Montagem rápida
Desmontagem fácil
Elevada performance mecânica
Conduíte retido por rebite
Sem partes que se possam perder

Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor
SILVYN® FPAS
Fixação dos conduítes nas paredes das máquinas em todas as aplicações

SILVYN® FCL

Características do produto

A desmontagem é realizada com uma chave de fenda
Suporte do conduíte de peça única

Projeto do produto

Um suporte do conduíte de peça única com furo para parafuso para fixação

Observação

Resistente a radiação UV e intempéries

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001171 ETIM 5.0 Class-Description: Suporte para mangueira de proteção
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001171 Descrição da classe ETIM 6.0: Suporte para mangueiras de proteção
Certificações:	IEC EN 61386-23
Cor de fornecimento:	Cinza (RAL 7031) Preto (RAL 9005), resistente aos raios UV
Material:	PA66 livre de halogênio
Faixa de temperatura:	-50°C até +135°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



SILVYN® FCL

Código do Produto	Tamanho nominal	Furo Ø mm	Adequado para SILVYN® FPAS	Peça/emb.
SILVYN® FCL preto				
55506905	10	5	10	10
55506915	13	5	13	10
55506925	16	5	16	10
55506985	18	6	18	10
55507405	20	6	20	10
55506935	21	6	21	10
55507415	25	6	25	10
55506945	28	6	28	10
55506954	32	6	32	10
55506955	34	6	34	10
55506965	42	6	42	10
55506975	54	6	54	10
SILVYN® FCL cinza				
55506900	10	5	10	10
55506910	13	5	13	10
55506920	16	5	16	10
55506980	18	6	18	10
55507400	20	6	20	10
55506930	21	6	21	10
55507410	25	6	25	10
55506940	28	6	28	10
55506949	32	6	32	10
55506950	34	6	34	10
55506960	42	6	42	10
55506970	54	6	54	10