

SILVYN® FLEXILOK M

SILVYN® FLEXILOK M - guarnição de conduíte métrica roscada

Info

Extremamente econômico

Embalagem pequena



Livre de halogênio



Tempo de montagem



Necessidade de espaço



Resistente a temperatura

Vantagens

Montagem rápida

Fácil montagem

Prensa-cabos econômico

Sem partes que se possam perder

Novo design economizador de espaço

Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas

Fabricação de Cabine de controle

Aplicações móveis

Aplicações com exigência de espaço reduzido

Instalação em edifícios

Características do produto

Última atualização (14.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FLEXILOK M

Em cor preta, resistente a raios UV e intempéries
Design estreito de peça única
Livre de halogênio e cádmio

Referências às normas / Aprovações

NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

Projeto do produto

Rosca de conexão métrica
One-piece body
Sistema de aperto especial

Observação

A desmontagem é realizada com uma chave de fenda
PG threaded versions are to be found in the online catalogue

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001176 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Cor de fornecimento:	Cinzento (RAL 7031) Preto (RAL 9005), resistente aos raios UV
Material:	PA66 livre de halogênio
Tipo de proteção:	IP 66
Faixa de temperatura:	-40°C a +120°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SILVYN® FLEXILOK M

Código do Produto	Tamanho métrico	Thread length mm	Adequado para SILVYN® FPAS	Apropriado para conduíte com Ø ext. mm	Peça/emb.
SILVYN® FLEXILOK M preto					
65500403	12 x 1,5	9	FPAS 10	10,0	10
65500405	16 x 1,5	12	FPAS 13	13,0	10
65500425	16 x 1,5	12	FPAS 16	15,8	10
65500415	20 x 1,5	14	FPAS 13	13,0	10
65500435	20 x 1,5	14	FPAS 16	15,8	10
65500436	20 x 1,5	14	FPAS 20	20	10
65500445	20 x 1,5	14	FPAS 21	21,2	10
65500456	25 x 1,5	15	FPAS 25	25	10
65500455	25 x 1,5	15	FPAS 28	28,5	10
65500464	32 x 1,5	16	FPAS 32	32	10
65500465	32 x 1,5	16	FPAS 34	34,5	10
65500458	40 x 1,5	16	FPAS 42	42,5	2
65500459	50 x 1,5	16	FPAS 54	54,5	1
65500468	63 x 1,5	16	FPAS 54	54,5	1
SILVYN® FLEXILOK M cinza					
65500404	12 x 1,5	9	FPAS 10	10,0	10
65500600	16 x 1,5	12	FPAS 13	13,0	10
65500420	16 x 1,5	12	FPAS 16	15,8	10
65500410	20 x 1,5	14	FPAS 13	13,0	10
65500430	20 x 1,5	14	FPAS 16	15,8	10
65500431	20 x 1,5	14	FPAS 20	20	10
65500440	20 x 1,5	14	FPAS 21	21,2	10
65500454	25 x 1,5	15	FPAS 25	25	10
65500610	25 x 1,5	15	FPAS 28	28,5	10
65500451	32 x 1,5	16	FPAS 32	32	10
65500460	32 x 1,5	16	FPAS 34	34,5	10
65500466	40 x 1,5	16	FPAS 42	42,5	2
65500467	50 x 1,5	16	FPAS 54	54,5	1
65500469	63 x 1,5	16	FPAS 54	54,5	1

Última atualização (14.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16