

## SILVYN® FLEXILOK PG

SILVYN® FLEXILOK PG - guarnição de conduíte roscada PG

### Info

Extremamente econômico

Embalagem pequena



Livre de halogênio



Tempo de montagem



Necessidade de espaço



Resistente a temperatura

### Vantagens

Montagem rápida

Fácil montagem

Prensa-cabos econômico

Sem partes que se possam perder

Novo design economizador de espaço

### Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas

Fabricação de Cabine de controle

Aplicações móveis

Aplicações com exigência de espaço reduzido

Instalação em edifícios

### Características do produto

Última atualização (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FLEXILOK PG

Em cor preta, resistente a raios UV e intempéries  
Design estreito de peça única  
Livre de halogênio e cádmio

### Referências às normas / Aprovações

NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

### Projeto do produto

Rosca de conexão PG  
One-piece body  
Sistema de aperto especial

### Observação

A desmontagem é realizada com uma chave de fenda

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001176 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Sob pedido:	PG 7 para FPAS 10PG 36 para FPAS 42PG 48 para FPAS 54
Cor de fornecimento:	Cinza (RAL 7031) Preto (RAL 9005), resistente aos raios UV
Material:	PA66 livre de halogênio
Tipo de proteção:	IP 66
Faixa de temperatura:	-40°C a +120°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SILVYN® FLEXILOK PG**

Código do Produto	Thread length mm	Adequado para SILVYN® FPAS	Apropriado para conduíte com Ø ext. mm	Peça/emb.
SILVYN® FLEXILOK PG preto				
65500475	10	FPAS 13	13,0	10
65500495	10	FPAS 16	15,8	10
65500485	10	FPAS 13	13,0	10
65500395	10	FPAS 16	15,8	10
68100055	10	FPAS 16	15,8	10
68100075	10	FPAS 21	21,2	10
68100065	11	FPAS 16	15,8	10
68100085	11	FPAS 21	21,2	10
68100095	12	FPAS 28	28,5	10
68880005	12	FPAS 34	34,5	10
SILVYN® FLEXILOK PG cinza				
65500470	10	FPAS 13	13,0	10
65500490	10	FPAS 16	15,8	10
65500480	10	FPAS 13	13,0	10
65500390	10	FPAS 16	15,8	10
68100050	10	FPAS 16	15,8	10
68100060	11	FPAS 16	15,8	10
68100080	11	FPAS 21	21,2	10
68100090	12	FPAS 28	28,5	10
65500620	12	FPAS 34	34,5	10

Última atualização (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16