






## SILVYN® FPAG 90° M

SILVYN® FPAG 90° M - guarnição de conduíte para SILVYN® FPAS



-  Proteção máxima contra vibrações
-  Tempo de montagem
-  Necessidade de espaço
-  Resistente a temperatura
-  Variedade de certificações de aprovação

### Vantagens

O ângulo de 90° permite uma instalação fácil  
Montagem rápida  
Resistente à tensão  
Selagem  
Proteção contra vibrações

### Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor  
SILVYN® FPAS  
Aplicações com fortes vibrações  
Para espaços limitados

### Características do produto

Em cor preta, resistente a raios UV e intempéries  
A desmontagem é realizada com uma chave de fenda

Última atualização (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FPAG 90° M

### Referências às normas / Aprovações

NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

### Projeto do produto

Rosca de conexão métrica

Ângulo de 90°

Corpo

Upper part with integrated all-round toothing

### Observação

PG threaded versions are to be found in the online catalogue

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001176

Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico

Certificações:

IEC EN 61386-23

Cor de fornecimento:

Cinzento (RAL 7031)

Preto (RAL 9005), resistente aos raios UV

Material:

PA66

livre de halogênio

Tipo de proteção:

IP66

Faixa de temperatura:

-50°C até +135°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SILVYN® FPAG 90° M**

Código do Produto	Tamanho métrico	Adequado para SILVYN® FPAS	Peça/emb.
<b>SILVYN® FPAG 90° M preto</b>			
55506485	12 x 1,5	10	10
55506495	16 x 1,5	13	10
55506505	16 x 1,5	16	10
55506515	20 x 1,5	16	10
55507075	20 x 1,5	18	10
55506526	20 x 1,5	20	10
55506525	20 x 1,5	21	10
55506536	25 x 1,5	25	10
55506535	25 x 1,5	28	10
55506545	32 x 1,5	34	10
55507085	40 x 1,5	42	1
55506555	50 x 1,5	42	1
55506565	50 x 1,5	54	1
55506575	63 x 1,5	54	1
55507095	63 x 1,5	67	1
<b>SILVYN® FPAG 90° M cinza</b>			
55506480	12 x 1,5	10	10
55506490	16 x 1,5	13	10
55506500	16 x 1,5	16	10
55506510	20 x 1,5	16	10
55507070	20 x 1,5	18	10
55506521	20 x 1,5	20	10
55506520	20 x 1,5	21	10
55506531	25 x 1,5	25	10
55506530	25 x 1,5	28	10
55506540	32 x 1,5	34	10
55507080	40 x 1,5	42	1
55506550	50 x 1,5	42	1
55506560	50 x 1,5	54	1
55506570	63 x 1,5	54	1
55507090	63 x 1,5	67	1

Última atualização (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16