


SILVYN® FPAS

SILVYN® FPAS é um conduíte ondulado paralelo, oferece a melhor proteção doo cabo juntamente com seus acessórios versáteis



Boa resistência química



Retardante de chama



Livre de halogênio



Resistente a temperatura



A prova d'água



Variedade de certificações de aprovação

Vantagens

Dimensionalmente estável

Flexível

Retardante de chama e auto extingüível de acordo com a especificação UL 94V-2

Propriedades antiderrapantes acrescidas

Resistente a impactos

Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas

Engenharia industrial

Aplicações em ferrovias/construção de veículos

Aplicações móveis

Uso em ambientes internos e externos

SILVYN® FPAS

Características do produto

Livre de halogênio e cádmio

Resistente a desgaste

Altamente resistente a óleo, gasolina e outros produtos químicos

Por norma, com baixo risco de incêndio

Norm references / Approvals

NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

Projeto do produto

conduíte de poliamida de perfil ondulado 6

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001175

ETIM 5.0 Class-Description: Corrugated plastic hose

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001175

Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira ondulada de plástico

Certificações:

IEC EN 61386-23

Sob pedido:

disponível em PA 12

Cor de fornecimento:

Cinza (RAL 7031)

Preto (RAL 9005), resistente aos raios UV

Material:

PA 6

livre de halogênio

Reação ao fogo de acordo com UL94 V-2

Faixa de temperatura:

-40°C até +120°C estático

-20°C até +100°C dinâmico

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SILVYN® FPAS

Código do Produto	Tamanho nominal	DI x DE mm	Raio de flexão mm	Emb. rolo (m)
SILVYN® FPAS preto				
61754005	10	6.3 x 10	15	50
61754015	13	9.8 x 13	25	50
61754025	16	11.8 x 15.8	35	50
61754275	18	14.2 x 18.5	40	50
61737162	20	14.8 x 20	45	50
61754035	21	16.7 x 21.2	45	50
61737164	25	19.1 x 25	50	50
61754045	28	22.8 x 28.5	50	50
61754055	34	28.1 x 34.5	60	25
61754065	42	35.5 x 42.5	70	25
61754075	54	47.2 x 54.5	80	25
61754305	67	56.3 x 67.2	130	10
61737246	10	6.3 x 10.0	15	10
61737247	13	9.8 x 13.0	25	10
61737248	16	11.8 x 15.8	35	10
61737252	18	14.2 x 18.5	40	10
61737249	21	16.7 x 21.2	45	10
61737250	28	22.8 x 28.5	50	10
61737251	34	28.1 x 34.5	60	10
SILVYN® FPAS cinza				
61754000	10	6.3 x 10	15	50
61754010	13	9.8 x 13	25	50
61754020	16	11.8 x 15.8	35	50
61754270	18	14.2 x 18.5	40	50
61737253	20	14.8 x 20	45	50
61754030	21	16.7 x 21.2	45	50
61737163	25	19.1 x 25	50	50
61754040	28	22.8 x 28.5	50	50
61754050	34	28.1 x 34.5	60	25
61754060	42	35.5 x 42.5	70	25
61754070	54	47.2 x 54.5	80	25
61754300	67	56.3 x 67.2	130	10

Última atualização (06.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16