

SILVYN® FPAX 90° M

SILVYN® FPAX 90° M - guarnição de conduíte IP68/IP69 para SILVYN® FPAS

Info

IP66

IP67

IP68 (2 bar)

IP69



Proteção máxima contra vibrações



Resistência mecânica



Tempo de montagem



Excelente alívio de tensão



Robusto



Resistente a temperatura



Resistente a UV



A prova d'água



Variedade de certificações de aprovação

Última atualização (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAX 90° M

Vantagens

O ângulo de 90° permite uma instalação fácil
Montagem rápida
Elevada força de elasticidade
À prova de água pressurizada
Proteção contra vibrações

Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor
SILVYN® FPAS
Aplicações com fortes vibrações

Características do produto

Em cor preta, resistente a raios UV e intempéries
A desmontagem é realizada com uma chave de fenda

Referências às normas / Aprovações

NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

Projeto do produto

Rosca de conexão métrica
Corpo base com vedação interna
Upper part with integrated all-round toothing
Ângulo de 90°

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001176 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Certificações:	IEC EN 61386-23
Cor de fornecimento:	Cinzeno (RAL 7031) Preto (RAL 9005), resistente aos raios UV
Material:	PA66 livre de halogênio
Tipo de proteção:	IP66 IP67 IP68 (2 bar) IP69
Faixa de temperatura:	-50°C até +135°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SILVYN® FPAX 90° M**

Código do Produto	Tamanho métrico	PL_PRODUKTBEZIEHUNG2	Peça/emb.
SILVYN® FPAX 90° M preto			
55507300	16 x 1,5/1	FPAS 13	10
55507301	16 x 1,5/2	FPAS 16	10
55507302	20 x 1,5/1	FPAS 16	10
55507303	20 x 1,5/2	FPAS 21	10
55507304	25 x 1,5	FPAS 28	10
55507305	32 x 1,5	FPAS 34	10
55507306	40 x 1,5	FPAS 42	1
55507307	50 x 1,5/1	FPAS 42	1
55507308	50 x 1,5/2	FPAS 54	1
55507309	63 x 1,5	FPAS 54	1
SILVYN®FPAX 90° M cinza			
55507310	16 x 1,5/1	FPAS 13	10
55507311	16 x 1,5/2	FPAS 16	10
55507312	20 x 1,5/1	FPAS 16	10
55507313	20 x 1,5/2	FPAS 21	10
55507314	25 x 1,5	FPAS 28	10
55507315	32 x 1,5	FPAS 34	10
55507316	40 x 1,5	FPAS 42	1
55507317	50 x 1,5/1	FPAS 42	1
55507318	50 x 1,5/2	FPAS 54	1

Última atualização (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16