

## SILVYN® FPAX R

SILVYN® FPAX R - redutor para peça T/Y

### Info

Redutor para o sistema SILVYN®FPAX T/Y



Escala de aperto mais ampla



Proteção máxima contra vibrações



Necessidade de espaço



Segurança



Resistente a UV

### Vantagens

Redutor para o sistema SILVYN®FPAX T/Y

### Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor  
SILVYN® FPAS

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

Classe-ID ETIM 5.0: EC001172

Classe de descrição ETIM 5.0: Acoplamento para conduítes de plástico corrugado

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001172

Descrição da classe ETIM 6.0: Conector para mangueiras onduladas

Cor de fornecimento:

Preto, RAL 9005, resistente a UV

Material:

PA66  
livre de halogênio

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

**SILVYN® FPAX R**

	Polyester Elastomer
Tipo de proteção:	IP66 IP67 IP68 (2 bar) IP69
Faixa de temperatura:	-50°C até +135°C

**Observação**

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



## SILVYN® FPAX R

Código do Produto	Tamanho nominal	Adequado para SILVYN®FPAX T/Y	Adequado para SILVYN® FPAS	Peça/emb.
SILVYN® FPAX R				
55507360	16-13	16	13	5
55507361	21-16	21	16	5
55507363	28-16	28	16	5
55507362	28-21	28	21	5
55507366	34-16	34	16	5
55507365	34-21	34	21	5
55507364	34-28	34	28	5
55507369	42-21	42	21	3
55507368	42-28	42	28	3
55507367	42-34	42	34	3

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16